



Cycle de vie

Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 2011

 Arrêt de fabrication

Principales

Gamme de produits	TeSys
Nom de l'appareil	GVNGC
Type de démarreur moteur	Non réversible
Fonction produit	Démarreur DOL intégré
Description des pôles	3P
Composition départ moteur	Avec disjoncteur
Type de déclencheur	Magnétique
Zone de réglage de protection thermique	50 A
Type de commande	Poignée rotative noir
Matière du coffret	Polycarbonate

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	500 V
Pouvoir de coupure	100 KA Icu à 220...230 V se conformer à IEC 60947-2 15 KA Icu à 500 V se conformer à IEC 60947-2 30 KA Icu à 440 V se conformer à IEC 60947-2 50 KA Icu à 400...415 V se conformer à IEC 60947-2
Entrée de câble	ISO 2 x 25 mm au-dessous ISO 2 x 20 mm au-dessous ISO 2 x 32 mm au-dessous ISO 2 x 40 mm au-dessous ISO 2 x 32 mm au-dessus ISO 2 x 25 mm au-dessus ISO 2 x 40 mm au-dessus ISO 2 x 20 mm au-dessus
Verrouillages optionnels	1 à 3 cadenas Ø 8 Cadenas sur position OFF
Largeur	186,3 Mm
Hauteur	348 Mm
Profondeur	237 Mm
Poids du produit	2,45 Kg
Code de comptabilité	GVNGC

Environnement

Normes	EN 60947 IEC 60439-1 CEI 60947-4 VDE 0660-102
Degré de protection IP	IP407 se conformer à CEI 60529

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Arrêt de fabrication
-----------------------	----------------------