



主要信息

产品系列	Harmony 系列 K
产品类型	凸轮开关操作头
组件名称	KAG
适用范围	前端安装主体 12和20 A 由 多固定
凸轮开关头型号	带有前面板 45 x 45 mm
操作头类型	黑色 手柄, 长度 = 35 mm
旋转手柄挂锁	不带
标牌描述	有 Mat 黑色 标牌

补充信息

机械寿命	1000000 次
CAD 总宽度	45 Mm
CAD 总高度	45 Mm
CAD 总深度	34 Mm
宽度	35 Mm
净重	0.012 Kg
型号	KAG

环境

保护处理	TC
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗冲击	30 gn 符合 IEC 68-2-27
抗振动	5 gn (f = 10...150 Hz) 符合 IEC 68-2-6
IP 保护等级	IP40 符合 IEC 529 IP40 符合 NF C 20-010

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.5 Cm
Package 1 Width	9.0 Cm
Package 1 Length	9.0 Cm
Package 1 Weight	15.0 G
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15.0 Cm

Package 2 Width	15.0 Cm
Package 2 Length	40.0 Cm
Package 2 Weight	938.0 G

可持续性

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Product Life Status : **Commercialised**