



产品状态

停止销售：四月 02, 2021

△ 停止销售

主要信息

产品系列	Harmony 系列 K
产品类型	凸轮开关操作头
组件名称	KDC
适用范围	前端安装主体 12和20 A 由 Ø 22 mm 孔
凸轮开关头型号	带有前面板 45 x 45 mm
操作头类型	红色 手柄, 长度 = 35 mm
旋转手柄挂锁	不带
标牌描述	无

补充信息

机械寿命	1000000 次
CAD 总宽度	45 Mm
CAD 总高度	45 Mm
CAD 总深度	77 Mm
宽度	35 Mm
净重	0.046 Kg

环境

保护处理	TC
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗冲击	30 gn 符合 IEC 68-2-27
抗振动	5 gn (f = 10...150 Hz) 符合 IEC 68-2-6
IP 保护等级	"IP65" 符合 IEC 529 "IP65" 符合 NF C 20-010

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.5 Cm
Package 1 Width	7 Cm
Package 1 Length	7 Cm
Package 1 Weight	46 G

可持续性

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**

KDC1LH替换为以下产品系列 :



638

进口凸轮开关

替代日期 : |