



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LG
Nom de l'appareil	LG7K
Fonction produit	Démarreur DOL intégré
Fonction de l'appareil	Sécurité
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Contacteur Disjoncteur
Puissance moteur kW	0,37 KW à 220/230 V CA 50/60 Hz 0,75 KW à 400/415 V CA 50/60 Hz 1,1 KW à 440 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique	1,6...2,5 A
Tension circuit de commande	400 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Bouton-poussoir démarrage blanc I Bouton-poussoir stop noir O Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge

Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Largeur	175 Mm
Hauteur	165 Mm
Profondeur	177 Mm
Poids du produit	1,3 Kg
Code de comptabilité	LG7K

Environnement

Normes	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 60529
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration-RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**