



Hoofdkenmerken

Bereik compatibiliteit	PacDrive 3
Type product of component	AC servomotoren
Korte naam apparaat	MH3

Complementaire kenmerken

Maximale mechanische snelheid	3800 Tpm
[Us] nominale voedingsspanning	115...480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	30,8 A
Aanloopkoppel	48 N.M, 115...480 V, driefasig
Continu vermogen	6260 W
Piekkoppel bij stilstand	220 N.M, 115...480 V, driefasig
Nominale uitvoerstrom	6,07 W, 400 V 6,07 W, 480 V
Nominale koppel	29 N.M, 400 V 29 N.M, 480 V
Nominale snelheid	2000 tpm, 400 V 2000 tpm, 480 V
Maximale stroom Irms	114 A
Aseinde	Parallele sleutel
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	38 Mm
Aslengte	80 Mm
Sleutelbreedte	10 Mm
IP-beschermingsgraad	IP65 standaard
Type encoder	Multiturn SinCos Hiperface
Resolutie snelheidsfeedback	16 perioden
Vasthoudrem	Met
Houdkoppel	60 N.M
Montagesteun	Internationale standaard flens
Motorflensmaat	190 Mm
Elektrische aansluiting	Haakse draaibare connectoren
Koppel constant	1,56 N.M/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	108,3 V/Krpm
Aantal motorpolen	10
Inertie rotor	144,8 Kg.Cm ²

Statorweerstand	0,15 Ohm
Statorinductie	3,86 MH
Tijdsconstante elektrische stator	18,7 Ms
Maximum radiale kracht Fr	3200 N bij 1000 tpm 3100 N bij 2000 tpm 3000 N bij 3000 tpm 2950 N bij 4000 tpm
Aantrekvermogen rem	25 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	308 Mm
Diameter centrerende kraag	180 Mm
Centreerkraagdiepte	4 Mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	14 Mm
Cirkeldiameter montagegaten	215 Mm
Gewicht product	48,9 Kg

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	32,7 Kg
Hoogte verpakking 1	40 Cm
Breedte verpakking 1	30 Cm
Lengte verpakking 1	79,5 Cm

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Product Life Status : **Einde commercialisatie aangekondigd**