



### Kommersiell status

Melding om salgsslutt : OKT 05, 2021

⚠ Melding om salgsslutt

### Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Simuleringsverktøy

### Komplementær

Jordingsystem	TN TT
Type utgang	Konnektor T2 høyre 400 V Konnektor T1 venstre 230 V
Høyde	270 Mm
Bredde	305 Mm
Dybde	170 Mm
Vekt	6 Kg
Farge	Sort

### Miljø

Standarder	IEC 61851-1 IEC 61010-1
IP-grad	IP44 ( åpen) IP54 ( lukket)
IK beskyttelsesklasse	IK08
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...50 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,489 Kg
Forpakning 1 høyde	20 Cm
Forpakning 1 bredde	28,2 Cm
Forpakning 1 lengde	39 Cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	146,088 Kg
Forpakning 2 høyde	74 Cm

Forpakning 2 bredde	80 Cm
Forpakning 2 lengde	120 Cm

### Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**

### NCA93100 kan erstattes med ett av følgende produkter:



#### EVA1SADS

EVlink Elbillader - Tilbehør - Tester EV simulator

Antall 1

Erstatningsdato: |