



### Commerciële status

Melding Einde verkoop : OKT 01, 2020

⚠ Melding Einde verkoop

### Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony Relay
Type product of component	Insteekrelais
Korte naam apparaat	RHK
Type en samenstelling contact	4 C/O
Werking contacten	Standaard Vergrendeling
[Uc] spanning stuurkring	24 V AC 60 Hz
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	5 A bij <40 °C
Status LED	Zonder
Type bediening	Handmatige besturing
Interferentieonderdrukking in spoel	Zonder

### Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	250 V
Testniveaus	Niveau A
Bedieningspositie	Eender welke positie
Minimale schakelcapaciteit	150 mVA bij 10 mA 150 mVA, 1 V
Tijd contactdender	<= 10 ms
Maximum voltage drop	<100 V voor 3 A op 24 V
Gemiddelde weerstand	30 MOhm bij 20 °C
Gemiddeld verbruik in VA	6 (inkomend) op spoel 1 1,3 (vasthouden) op spoel 2 2,5 (inkomend) op spoel 2 3,5 (vasthouden) op spoel 1
Spanningslimieten controlecircuit	0.8...1.1 Uc conform IEC 60255
Spanningsverliesgrens	0.15...0.5 Uc
Cos phi	0,6 (inkomend) 0,7 (vasthouden)
Mechanische levensduur	10000000 Cycli
Maximale bedrijfsfrequentie	2 Cyc/Mn
Werkingsstijd	5...17 ms tussen bekrachtiging spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C 8...16 ms between energisation of trip coil and closing of NC contact bij 20 °C 1...3 ms voor activatie/de-activatie 0.5...6 ms voor de-activatie/activatie
Minimale pulsduur	50 Ms
CAD totale breedte	33 Mm
CAD totale hoogte	43 Mm
CAD totale diepte	90 Mm

Beschrijving klemmen ISO nr 1	(41-42-44)OC (11-12-14)OC (31-32-34)OC (21-22-24)OC (B1-B2)CO (A1-A2)CO
Gewicht product	0,14 Kg
Compatibiliteitscode	RHK

## Omgeving

Normen	VDE 0435 NF C 45-250 BS 4794 IEC 255
Productcertificeringen	CSA UR USSR ASE EDF BV
Beschermende behandeling	TC
Doorslagvastheid	2500 V
Omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C conform IEC 60255
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	6 gn (f= 10...55 Hz) conform IEC 60068-2-6 6 gn (f= 10...55 Hz) conform NF C 20-616
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform NF C 20-608

## Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	151 G
Hoogte verpakking 1	5 Cm
Breedte verpakking 1	5,5 Cm
Lengte verpakking 1	11,5 Cm

## Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Melding einde verkoop - BLOCK**