



Commerciële status

Melding Einde verkoop : OKT 01, 2020

⚠ Melding Einde verkoop

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony Relay
Type product of component	Insteekrelais
Korte naam apparaat	RHK
Type en samenstelling contact	4 C/O
Werking contacten	Laag niveau Vergrendeling
[Uc] spanning stuurkring	110 V AC 50 Hz
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	1 A bij <40 °C
Status LED	Zonder
Type bediening	Handmatige besturing
Interferentieonderdrukking in spoel	Zonder

Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	250 V
Testniveaus	Niveau A
Bedieningspositie	Eender welke positie
Minimale schakelcapaciteit	50 mVA bij 1 mA 50 mVA, 1 V
Tijd contactdender	<= 10 ms
Maximum voltage drop	<100 V voor 3 A op 24 V
Gemiddelde weerstand	30 MOhm bij 20 °C
Gemiddeld verbruik in VA	6 (inkomend) op spoel 1 1,3 (vasthouden) op spoel 2 2,5 (inkomend) op spoel 2 3,5 (vasthouden) op spoel 1
Spanningslimieten controlecircuit	0.8...1.1 Uc conform IEC 60255
Spanningsverliesgrens	0.15...0.5 Uc
Cos phi	0,6 (inkomend) 0,7 (vasthouden)
Mechanische levensduur	10000000 Cycli
Maximale bedrijfsfrequentie	2 Cyc/Mn
Werkingsstijd	5...17 ms tussen bekrachtiging spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C 8...16 ms between energisation of trip coil and closing of NC contact bij 20 °C 1...3 ms voor activatie/de-activatie 0.5...6 ms voor de-activatie/activatie
Minimale pulsduur	50 Ms
CAD totale breedte	33 Mm
CAD totale hoogte	43 Mm
CAD totale diepte	90 Mm

Beschrijving klemmen ISO nr 1	(41-42-44)OC (11-12-14)OC (21-22-24)OC (B1-B2)CO (A1-A2)CO (31-32-34)OC
Gewicht product	0,09 Kg
Compatibiliteitscode	RHK

Omgeving

Normen	VDE 0435 IEC 255 NF C 45-250 BS 4794
Productcertificeringen	USSR UR BV CSA EDF ASE
Beschermende behandeling	TC
Doorslagvastheid	2500 V
Omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C conform IEC 60255
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	6 gn (f= 10...55 Hz) conform IEC 60068-2-6 6 gn (f= 10...55 Hz) conform NF C 20-616
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform NF C 20-608

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (lb)	148 G
Hoogte verpakking 1	5,5 Cm
Breedte verpakking 1	5 Cm
Lengte verpakking 1	11,5 Cm

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Melding einde verkoop - BLOCK**