



产品状态

停止销售：十二月 31, 2021

△ 停止销售

主要信息

产品系列	Zelio Count
产品类型	小时计数器
显示类型	LCD
尺寸	24 x 48 mm
显示数字	8
复位	手动 晶体管
电池类型	锂
技术类型	电子式

补充信息

备份时间	7 年
计数模式	增加一小时的 1/100
时间范围	0...999 999.99 h
输入功能	使能
输入类型	晶体管 NPN ≤ 0.7 V 直流 晶体管 PNP ≥ 5 V 直流 电压自由触点
输入电压	$\leq \pm 40$ V 直流
安装类型	嵌入安装
安装方式	面板安装
固定模式	通过自锁夹具
接线能力	螺钉端子触点模块
供电电源	电池
净重	0.05 Kg
字符大小	7 Mm
CAD 总宽度	48 Mm
CAD 总高度	24 Mm
CAD 总深度	40 Mm

环境

符合标准	EN/IEC 50081-2 EN 61010 EN/IEC 50082-2
IP 保护等级	IP54 符合 EN/IEC 60529
运行温度	-10...50 °C
贮存环境温度	-20...60 °C
抗振动	1 gn (f= 10...150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6

抗冲击	10 gn 适用 18 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
电击保护级别	Class II 符合 EN/IEC 60536

可持续性

欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	 是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。


合同保修

保修单	18 months
-----	-----------


机电和电子累加定时器

带机械显示器的定时器

XBKH7000000•M




嵌入式安装




带 LCD 显示器的定时器

XBKH81000033E



嵌入式安装




电子累加定时器接线图

锂电池电源

XBKH81000033E

PNP 晶体管、NPN 晶体管




- 1: 钥匙锁
- 2: 0 V
- 3: 计数
- 4: 复位

复位钥匙锁器件



- 1: 钥匙锁
- 2: 0 V
- 3: 计数
- 4: 复位

无电压触点



- 1: 钥匙锁
- 2: 0 V
- 3: 计数
- 4: 复位

Product Life Status : End of commerc. - Block