



### 产品状态

停止销售：十二月 31, 2021

△ 停止销售

### 主要信息

产品系列	Zelio Count
产品类型	累加计数器
显示类型	机械
尺寸	20 x 30 mm
显示数字	6 - 4 mm
计数频率	25 Hz
复位	无
计算容量	0...999 999
技术类型	机电

### 补充信息

额定电源电压 [Us]	24 V 直流 Us +/- 10 %
功耗 VA	0.155 VA
备份时间	恒定
计数模式	增加
输入功能	Counting
输入类型	触点
机械寿命	10000000 次
安装类型	嵌入安装
安装方式	面板安装
接线能力	AMP接线片 (接线盒)
高度	20 Mm
净重	0.03 Kg
宽度	30 Mm
CAD 总宽度	30 Mm
CAD 总高度	20 Mm
CAD 总深度	42 Mm

### 环境

符合标准	EN/IEC 50081-2 EN/IEC 50082-2
IP 保护等级	"IP65" 符合 EN/IEC 60529
运行温度	-10...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	5 gn (f= 10...150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6

抗冲击	30 gn 适用 6 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
电击保护级别	Class II 符合 IEC 60536

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.4 Cm
Package 1 Width	6.5 Cm
Package 1 Length	3.7 Cm
Package 1 Weight	20 G

### 可持续性

欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 )
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

### 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

机电和电子累加计数器

尺寸，嵌入式安装

计数器尺寸	嵌入式安装
XBKT50000U••M、XBKT70000U••M	
XBKT60000U00M	
XBKT60000U1•M	
XBKT80000U00M	
XBKT81030U33E	
e: 面板厚度, 1 毫米 < e < 2.5 毫米 / 0.039 英寸 < e < 0.098	

Product Life Status : End of commerc. - Block