



### 产品状态

停止销售：十二月 31, 2021

△ 停止销售

### 主要信息

产品系列	Zelio Count
产品类型	累加计数器
显示类型	机械
尺寸	50 x 60 mm
显示数字	6
计数频率	10 Hz
复位	手动
计算容量	0...999999
技术类型	机电

### 补充信息

额定电源电压 [Us]	115 V 交流 50/60 Hz Us +/- 10 %
功耗 VA	2.75 VA
备份时间	恒定
计数模式	增加
输入功能	Counting
输入类型	触点
机械寿命	10000000 次
安装类型	嵌入安装
安装方式	面板安装
接线能力	AMP接线片 (接线盒)
高度	50 Mm
净重	0.03 Kg
宽度	60 Mm
产品应用场景	电缆
字符大小	4 Mm

### 环境

符合标准	EN 50082-2 EN 50081-2
产品认证	cUR
IP 保护等级	IP40 符合 EN/IEC 60529
运行温度	-10...50 °C
贮存环境温度	-20...60 °C
抗振动	5 gn (f= 10...150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6

抗冲击	30 gn 适用 6 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
电击保护级别	Class II 符合 IEC 60536

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 Cm
Package 1 Width	12.1 Cm
Package 1 Length	15.6 Cm
Package 1 Weight	191 G

### 可持续性











欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 )
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

### 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

机电和电子累加计数器


尺寸，嵌入式安装

计数器尺寸	嵌入式安装
<p>XBKT50000U••M、XBKT70000U••M</p> 	
<p>XBKT60000U00M</p> 	
<p>XBKT60000U1•M</p> 	
<p>XBKT80000U00M</p> 	
<p>XBKT81030U33E</p> 	
<p>e: 面板厚度, 1 毫米 &lt; e &lt; 2.5 毫米 / 0.039 英寸 &lt; e &lt; 0.098</p>	


机电和电子累加计数器接线图

带机械显示器的计数器

XBKT50000U••M、XBKT70000U00M




XBKT60000U1•M、XBKT80000U00M



带 LCD 显示器的计数器，锂电池电源

XBKT181030U33E

PNP 晶体管、NPN 晶体管




- 1： 钥匙锁
- 2： 0 V
- 3： 计数
- 4： 复位

复位钥匙锁器件



- 1： 钥匙锁
- 2： 0 V
- 3： 计数
- 4： 复位

无电压触点



- 1： 钥匙锁
- 2： 0 V
- 3： 计数
- 4： 复位

Product Life Status : End of commerc. - Block