



产品状态

停止销售：十二月 31, 2021

△ 停止销售

主要信息

产品系列	Zelio Count
产品类型	累加计数器
显示类型	机械
尺寸	31 x 41.5 mm
显示数字	7 - 4 mm
计数频率	20 Hz
复位	无
计算容量	0...9 999 999
技术类型	机电

补充信息

额定电源电压 [Us]	24 V 直流 Us +/- 10 %
功耗 W	1.5 W
备份时间	恒定
计数模式	增加
输入功能	Counting
输入类型	触点
机械寿命	10000000 次
安装类型	嵌入安装
安装方式	面板安装
接线能力	AMP接线片 (接线盒)
高度	31 Mm
净重	0.1 Kg
宽度	41.5 Mm
CAD 总宽度	42 Mm
CAD 总高度	31 Mm
CAD 总深度	75 Mm

环境

符合标准	EN/IEC 50081-2 EN/IEC 50082-2
产品认证	cURus
IP 保护等级	IP40 符合 EN/IEC 60529
运行温度	-10...50 °C
贮存环境温度	-20...60 °C
抗振动	5 gn (f= 10...150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6

抗冲击	30 gn 适用 6 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27
电击保护级别	Class II 符合 IEC 60536

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.3 Cm
Package 1 Width	4.8 Cm
Package 1 Length	9.2 Cm
Package 1 Weight	93 G

可持续性











欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

机电和电子累加计数器


尺寸，嵌入式安装

计数器尺寸	嵌入式安装
<p>XBKT50000U••M、XBKT70000U••M</p> 	
<p>XBKT60000U00M</p> 	
<p>XBKT60000U1•M</p> 	
<p>XBKT80000U00M</p> 	
<p>XBKT81030U33E</p> 	
<p>e: 面板厚度, 1 毫米 < e < 2.5 毫米 / 0.039 英寸 < e < 0.098</p>	


机电和电子累加计数器接线图

带机械显示器的计数器

XBKT50000U••M、XBKT70000U00M




XBKT60000U1•M、XBKT80000U00M



带 LCD 显示器的计数器，锂电池电源

XBKT181030U33E

PNP 晶体管、NPN 晶体管




- 1： 钥匙锁
- 2： 0 V
- 3： 计数
- 4： 复位

复位钥匙锁器件



- 1： 钥匙锁
- 2： 0 V
- 3： 计数
- 4： 复位

无电压触点



- 1： 钥匙锁
- 2： 0 V
- 3： 计数
- 4： 复位

Product Life Status : End of commerc. - Block