



## Principales

Gamme de produits	Preventa XY2
Fonction produit	Commande de validation
Nom de composant	XY2AU
Type de coffret	Double isolation

## Complémentaires

Description des contacts	2 "F" + 1 "O"
Appareil installé	Contact supplémentaire 1 NO
Positions de l'unité de commande	3 positions
Matière du coffret	PA66
Mode de raccordement	Bornier, 1 x 0,34 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Endurance mécanique	1000000 Cycle
Entrée de câble	1 entrée 7...13 mm
Désignation code des contacts	C300 AC-15, Ue = 125 V, Ie = 0,75 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A C300 AC-15, Ue = 250 V, Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A R300 DC-13, Ue = 125 V, Ie = 0,22 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A R300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	5 A
[Ui] tension assignée d'isolement	125 V sur un contact supplémentaire 250 V à l'intérieur (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-1 250 V extérieur (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 KV se conformer à EN 60947-1
Ouverture positive	Avec se conformer à CEI 60947-5-1 appendix K
Fonctionnement des contacts	À action dépendante
Effort d'actionnement	12 N 50 N
Protection contre les courts-circuits	4 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
Poids du produit	0,32 Kg

## Environnement

Normes	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CULus 508
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-10...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	6 gn (f= 5...55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6

Tenue aux chocs mécaniques	10 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à EN/IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à EN 50102

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">Déclaration-RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**