

## Basic Rack PDU


### Información general

La Basic Rack PDU (PDU básica montada en estante) de American Power Conversion<sup>®</sup> distribuye la alimentación a los dispositivos del estante.

**Tomas de corriente.** La Rack PDU cuenta con veinte (20) tomas de corriente IEC-320-C13, y con cuatro (4) tomas de corriente IEC-320-C19.

**Cable de alimentación.** El cable de alimentación tiene una longitud de 0,91 metros y termina en un conector IEC-309 de 16 A.

**AP7551**



# Especificaciones del modelo AP7551

---

## Eléctricas

---

Conector de entrada	Enchufe IEC-309 de 16 A
Conectores de salida	20 tomas de corriente IEC-320-C13; 4 tomas de corriente IEC-320-C19
Tensión de entrada nominal	230 V de CA
Tensión de entrada aceptable	± 10% de la tensión normal
Frecuencia de entrada	47– 63 Hz
Longitud del cable	0,91 m

---

## Físicas

---

(Alto × Ancho × Largo)	161,92×5,56×4,39 cm
Dimensiones de salida de fábrica (Alto × Ancho × Largo)	213,36×15,24×12,7 cm
Peso	5,56 kg
Peso de salida de fábrica	6,46 kg

---

## Ambientales

---

Altura máxima (sobre el nivel del mar)	
Funcionamiento	4.500 m
Almacenamiento	15.000 m
Temperatura	
Funcionamiento	–5 a 45° C
Almacenamiento	–25 a 65° C
Humedad	
Funcionamiento	5–95% de humedad relativa sin condensación
Almacenamiento	5–95% de humedad relativa sin condensación

---

## Conformidad

---

Verificación de seguridad	VDE 0805, CE, EN 60950, IEC 60950
---------------------------	--------------------------------------

---

