

Basic Rack PDU


Visión general

La Basic Rack PDU (PDU básica montada en estante) de American Power Conversion[®] distribuye la alimentación a los dispositivos del rack.

Tomas de corriente. La Rack PDU cuenta con veinte (20) tomas de corriente IEC-320-C13, y con cuatro (4) tomas de corriente IEC-320-C19.

Cable de alimentación. El cable de alimentación tiene una longitud de 3,05 metros y termina en un conector IEC-320 C20.

AP7552



Especificaciones del modelo AP7552

Eléctricas

Conector de entrada	Enchufe IEC-320-C20
Conectores de salida	20 tomas de corriente IEC-320-C13 4 tomas de corriente IEC-320-C19
Tensión de entrada nominal	230 V de CA
Tensión de entrada aceptable	± 10% de la tensión nominal
Frecuencia de entrada	47–63 Hz
Longitud del cable	3,05 m

Físicas

Dimensiones (Alto × Ancho × Largo)	161,92 × 5,56 × 4,39 cm
Dimensiones de salida de fábrica (alto × ancho × largo)	213,36 × 15,24 × 12,7 cm
Peso	4,3 kg
Peso de salida de fábrica	7,7 kg

Ambientales

Altura máxima (sobre el nivel del mar)	
Funcionamiento	4.500 m
Almacenamiento	15.000 m
Temperatura	
Funcionamiento	–5 a 45° C
Almacenamiento	–25 a 65° C
Humedad	
Funcionamiento	5–95% de humedad relativa sin condensación
Almacenamiento	5–95% de humedad relativa sin condensación

Conformidad

Verificación de seguridad	VDE 0805, CE, EN 60950, IEC 60950
---------------------------	-----------------------------------

