

Trykknapper og signallamper Ø 16













Harmony® style 6

Trykknapper, vendere og signallamper, dobbeltisolert
Enkeltdele, ZB6







Generelt:
side 6 til 15
Tekniske data:
side 10 og 11
Målskisser:
side 30 til 33

Typebetegnelser

Trykknappkalotter - umerkede (selges i antall på 10)

Bruk	Farge	Typebetegnelse	Vekt kg	
		Hode  Hode  Hode 		
   ZB6-YDW● ZB6-YCW● ZB6-YAW●	Planforsenkede lystrykknapper	Hvit ZB6-YDW1 ZB6-YCW1 ZB6-YAW1 0,001		
		Grønn ZB6-YDW3 ZB6-YCW3 ZB6-YAW3 0,001		
		Rød ZB6-YDW4 ZB6-YCW4 ZB6-YAW4 0,001		
		Gul ZB6-YDW5 ZB6-YCW5 ZB6-YAW5 0,001		
		Blå ZB6-YDW6 ZB6-YCW6 ZB6-YAW6 0,001		
		Oransje ZB6-YDW8 ZB6-YCW8 ZB6-YAW8 0,001		
		Hvit ZB6-YDE1 ZB6-YCE1 ZB6-YAE1 0,001		
		Grønn ZB6-YDE3 ZB6-YCE3 ZB6-YAE3 0,001		
   ZB6-YDE● ZB6-YCE● ZB6-YAE●	Opphøyde lystrykknapper	Rød ZB6-YDE4 ZB6-YCE4 ZB6-YAE4 0,001		
		Gul ZB6-YDE5 ZB6-YCE5 ZB6-YAE5 0,001		
		Blå ZB6-YDE6 ZB6-YCE6 ZB6-YAE6 0,001		
		Oransje ZB6-YDE8 ZB6-YCE8 ZB6-YAE8 0,001		
		   ZB6-YDA● ZB6-YCA● ZB6-YAA●	Trykknapper uten lys	Hvit ZB6-YDA1 ZB6-YCA1 ZB6-YAA1 0,001
				Sort ZB6-YDA2 ZB6-YCA2 ZB6-YAA2 0,001
				Grønn ZB6-YDA3 ZB6-YCA3 ZB6-YAA3 0,001
				Rød ZB6-YDA4 ZB6-YCA4 ZB6-YAA4 0,001
Gul ZB6-YDA5 ZB6-YCA5 ZB6-YAA5 0,001				
Blå ZB6-YDA6 ZB6-YCA6 ZB6-YAA6 0,001				

Linsekalotter - umerkede (selges i antall på 10)

Bruk	Farge	Typebetegnelse	Vekt kg
		Hode  Hode  Hode 	
   ZB6-YDV● ZB6-YCV● ZB6-YAV●	Signallamper	Hvit ZB6-YDV1 ZB6-YCV1 ZB6-YAV1 0,001	
		Grønn ZB6-YDV3 ZB6-YCV3 ZB6-YAV3 0,001	
		Rød ZB6-YDV4 ZB6-YCV4 ZB6-YAV4 0,001	
		Gul ZB6-YDV5 ZB6-YCV5 ZB6-YAV5 0,001	
		Blå ZB6-YDV6 ZB6-YCV6 ZB6-YAV6 0,001	
		Oransje ZB6-YDV8 ZB6-YCV8 ZB6-YAV8 0,001	

Trykknapper og signallamper Ø 16




Harmony® style 6

Trykknapper, vendere og signallamper, dobbeltisolert
Enkeltdele, ZB6

Generelt:
side 6 til 15
Tekniske data:
side 10 og 11
Målskisser:
side 30 til 33

Typebetegnelser (forts.)

Trykknappkalotter - merkede (selges i antall på 5)

Merking	Farge	Typebetegnelse			Vekt
Farge: Hvit på farget kalott Sort på hvit kalott					
		Hode 	Hode 	Hode 	kg

For trykknapper uten lys



ZB6-YD10

0	Hvit	ZB6-YD100	ZB6-YC100	ZB6-YA100	0,001
	Sort	ZB6-YD200	ZB6-YC200	ZB6-YA200	0,001

1	Hvit	ZB6-YD101	ZB6-YC101	ZB6-YA101	0,001
	Sort	ZB6-YD201	ZB6-YC201	ZB6-YA201	0,001

2	Hvit	ZB6-YD102	ZB6-YC102	ZB6-YA102	0,001
	Sort	ZB6-YD202	ZB6-YC202	ZB6-YA202	0,001



ZB6-YC10

3	Hvit	ZB6-YD103	ZB6-YC103	ZB6-YA103	0,001
	Sort	ZB6-YD203	ZB6-YC203	ZB6-YA203	0,001

4	Hvit	ZB6-YD104	ZB6-YC104	ZB6-YA104	0,001
	Sort	ZB6-YD204	ZB6-YC204	ZB6-YA204	0,001

5	Hvit	ZB6-YD105	ZB6-YC105	ZB6-YA105	0,001
	Sort	ZB6-YD205	ZB6-YC205	ZB6-YA205	0,001



ZB6-YA10

6	Hvit	ZB6-YD106	ZB6-YC106	ZB6-YA106	0,001
	Sort	ZB6-YD206	ZB6-YC206	ZB6-YA206	0,001

7	Hvit	ZB6-YD107	ZB6-YC107	ZB6-YA107	0,001
	Sort	ZB6-YD207	ZB6-YC207	ZB6-YA207	0,001

8	Hvit	ZB6-YD108	ZB6-YC108	ZB6-YA108	0,001
	Sort	ZB6-YD208	ZB6-YC208	ZB6-YA208	0,001

9	Hvit	ZB6-YD109	ZB6-YC109	ZB6-YA109	0,001
	Sort	ZB6-YD209	ZB6-YC209	ZB6-YA209	0,001

I	Hvit	ZB6-YD111	ZB6-YC111	ZB6-YA111	0,001
	Grønn	ZB6-YD311	ZB6-YC311	ZB6-YA311	0,001

O	Sort	ZB6-YD110	ZB6-YC110	ZB6-YA110	0,001
	Rød	ZB6-YD410	ZB6-YC410	ZB6-YA410	0,001

Trykknapper og signallamper Ø 16




Harmony® style 6

Trykknapper, vendere og signallamper, dobbeltisolert
Enkeltdele, ZB6

Generelt:
side 6 til 15
Tekniske data:
side 10 og 11
Målskisser:
side 30 til 33

Typebetegnelser (forts.)

Trykknappkalotter - merkede (forts.) (selges i antall på 5)

Merking	Farge	Typebetegnelse	Vekt kg
Farge: Hvit på farget kalott Sort på hvit kalott		Hode  Hode  Hode 	

For trykknapper uten lys



ZB6-YD16

II	Hvit	ZB6-YD112	ZB6-YC112	ZB6-YA112	0,001
	Sort	ZB6-YD212	ZB6-YC212	ZB6-YA212	0,001

III	Hvit	ZB6-YD113	ZB6-YC113	ZB6-YA113	0,001
	Sort	ZB6-YD213	ZB6-YC213	ZB6-YA213	0,001

+	Hvit	ZB6-YD114	ZB6-YC114	ZB6-YA114	0,001
	Sort	ZB6-YD214	ZB6-YC214	ZB6-YA214	0,001

-	Hvit	ZB6-YD115	ZB6-YC115	ZB6-YA115	0,001
	Sort	ZB6-YD215	ZB6-YC215	ZB6-YA215	0,001



ZB6-YC17

MARCHÉ	Hvit	ZB6-YD116	ZB6-YC116	ZB6-YA116	0,001
	Grønn	ZB6-YD316	ZB6-YC316	ZB6-YA316	0,001

ON	Hvit	ZB6-YD117	ZB6-YC117	ZB6-YA117	0,001
	Grønn	ZB6-YD317	ZB6-YC317	ZB6-YA317	0,001



ZB6-YA18

START	Grønn	ZB6-YD340	ZB6-YC340	ZB6-YA340	0,001
-------	-------	-----------	-----------	-----------	-------

EIN	Hvit	ZB6-YD118	ZB6-YC118	ZB6-YA118	0,001
	Grønn	ZB6-YD318	ZB6-YC318	ZB6-YA318	0,001

ARRET	Sort	ZB6-YD223	ZB6-YC223	ZB6-YA223	0,001
	Rød	ZB6-YD423	ZB6-YC423	ZB6-YA423	0,001

STOP	Rød	ZB6-YD441	ZB6-YC441	ZB6-YA441	0,001
------	-----	-----------	-----------	-----------	-------

OFF	Sort	ZB6-YD224	ZB6-YC224	ZB6-YA224	0,001
	Rød	ZB6-YD424	ZB6-YC424	ZB6-YA424	0,001

AUS	Sort	ZB6-YD225	ZB6-YC225	ZB6-YA225	0,001
	Rød	ZB6-YD425	ZB6-YC425	ZB6-YA425	0,001

R	Blå	ZB6-YD626	ZB6-YC626	ZB6-YA626	0,001
---	-----	-----------	-----------	-----------	-------

MONTEE	Hvit	ZB6-YD129	ZB6-YC129	ZB6-YA129	0,001
	Sort	ZB6-YD229	ZB6-YC229	ZB6-YA229	0,001

Trykknapper og signallamper Ø 16




Harmony® style 6

Trykknapper, vendere og signallamper, dobbeltisolert
Enkeltdele, ZB6

Generelt:
side 6 til 15
Tekniske data:
side 10 og 11
Målskisser:
side 30 til 33

Typebetegnelser (forts.)

Trykknappkalotter - merkede (forts.) (selges i antall på 5)

Merking	Farge	Typebetegnelse			Vekt
Farge: Hvit					
på farget kalott					
Sort på hvit kalott					
		Hode 	Hode 	Hode 	kg
For trykknapper uten lys					
UP	Hvit	<u>ZB6-YD127</u>	<u>ZB6-YC127</u>	<u>ZB6-YA127</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD227</u>	<u>ZB6-YC227</u>	<u>ZB6-YA227</u>	0,001
DESCENTE	Hvit	<u>ZB6-YD130</u>	<u>ZB6-YC130</u>	<u>ZB6-YA130</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD230</u>	<u>ZB6-YC230</u>	<u>ZB6-YA230</u>	0,001
DOWN	Hvit	<u>ZB6-YD128</u>	<u>ZB6-YC128</u>	<u>ZB6-YA128</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD228</u>	<u>ZB6-YC228</u>	<u>ZB6-YA228</u>	0,001
AB	Hvit	<u>ZB6-YD134</u>	<u>ZB6-YC134</u>	<u>ZB6-YA134</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD234</u>	<u>ZB6-YC234</u>	<u>ZB6-YA234</u>	0,001
FERME	Hvit	<u>ZB6-YD133</u>	<u>ZB6-YC133</u>	<u>ZB6-YA133</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD233</u>	<u>ZB6-YC233</u>	<u>ZB6-YA233</u>	0,001
CLOSE	Hvit	<u>ZB6-YD132</u>	<u>ZB6-YC132</u>	<u>ZB6-YA132</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD232</u>	<u>ZB6-YC232</u>	<u>ZB6-YA232</u>	0,001
ZU	Hvit	<u>ZB6-YD131</u>	<u>ZB6-YC131</u>	<u>ZB6-YA131</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD231</u>	<u>ZB6-YC231</u>	<u>ZB6-YA231</u>	0,001
↑	Hvit	<u>ZB6-YD119</u>	<u>ZB6-YC119</u>	<u>ZB6-YA119</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD219</u>	<u>ZB6-YC219</u>	<u>ZB6-YA219</u>	0,001
↓	Hvit	<u>ZB6-YD120</u>	<u>ZB6-YC120</u>	<u>ZB6-YA120</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD220</u>	<u>ZB6-YC220</u>	<u>ZB6-YA220</u>	0,001
→	Hvit	<u>ZB6-YD121</u>	<u>ZB6-YC121</u>	<u>ZB6-YA121</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD221</u>	<u>ZB6-YC221</u>	<u>ZB6-YA221</u>	0,001
←	Hvit	<u>ZB6-YD122</u>	<u>ZB6-YC122</u>	<u>ZB6-YA122</u>	0,001
	Sort	<u>ZB6-YD222</u>	<u>ZB6-YC222</u>	<u>ZB6-YA222</u>	0,001



ZB6-YD●19



ZB6-YC●19



ZB6-YA●19