Product data sheet
Characteristics

AP8702S-WW
Kit do Cabo de Alimentação (6 de cada), Com Bloqueio, C13 a C14, 0,6 m

Price*: 89.53 EUR

Visão geral

Apresentação	Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes- cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Input Connection Type	IEC 60320 C14
Comprimento do cabo	0,61 M
Número de cabos	6

Físico

Cor	Preto
Altura	24 Cm
Largura	7 Cm
Profundidade	4 Cm
Peso líquido	0,7 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Max line current	10 A
Input current limits	10 A

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	10 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C13
Comprimento do fio	0,61 M

Conformidade

Certificações de produtos	CCC[RETURN]PSE[RETURN]VDE

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0…70 °C
Humidade relativa	20…80 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25…75 °C
Armazenamento Humidade relativa	20…80 %
Altitude de armazenamento	0,00…15240,00 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 Cm
Package 1 Width	4 Cm
Package 1 Length	7 Cm
Package 1 Weight	0,7 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição

Product Life Status : Comercializado