Product data sheet
Characteristics

KVM-DVIVMCAC
APC KVM 2G, MÓDULO DE SERVIDOR, DVI COM VIRTUAL MEDIA E CAC

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock

Físico

Cor	Preto
Altura	1,4 Cm
Largura	12,5 Cm
Profundidade	12,5 Cm
Peso líquido	0,13 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]Conformidade com TAA[RETURN]VCCI Classe A
Normas	FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0…50 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	5…95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-10…60 °C
Altitude de armazenamento	0,00…15240,00 M
Armazenamento Humidade relativa	5…95 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 Cm
Package 1 Width	12,9 Cm
Package 1 Length	12,5 Cm
Package 1 Weight	0,17 Kg
SCC14	10731304335136

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição

Product Life Status : Comercializado