Product data sheet
Characteristics

NU351518
New Unica Regulador puls. LED 7-200 W Wiser Blanco Polar

Estado comercial
Aviso de fin de oferta : AGO 31, 2021

⚠ Aviso de fin de oferta

Principal

Marca del producto	Schneider Electric
Gama	New Unica
Teclea un número	NH3515
Tipo de producto o componente	Connected dimmer

Complementario

Compatibilidad del producto	Wiser hub generation 1
Nombre de la App móvil	Wiser by SE
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Función	Control de luz
Montaje del dispositivo	Rasante
Modo de fijación	Por tornillos
Tipo de atenuador	Universal
Control de atenuador	Tipo de pulsador
Tipo de carga	Lámpara incandescente, estado 1 14...200 W en 230 V AC Lámpara halógena, estado 1 14...150 W en 230 V AC Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 14...150 VA en 12 V AC - tipo de cable: transformador ferromagnético) Lámpara con LED, estado 1 7 ... 100 VA en 230 V AC - tipo de cable: modo R-C LED) Lámpara con LED, estado 1 7 ... 20 VA en 230 V AC - tipo de cable: modo-LED RL) Lámparas halógenas baja tensión, estado 1 14...150 VA en 12 V AC - tipo de cable: balasto electrónico)
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V CA 50 Hz
Consumo em espera	Max. 0.4 W
Clasificación del fusible asociado	16 A
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamiento Protección de sobrecarga automática
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado de la superficie	Satinado
Número de módulos	2 módulos
Número de teclas de función	2
Señalizaciones en local	Programable, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)
Función de señalización	Localización Indicación de programación Luz ENCENDIDA cuando el interruptor está accionado

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Número de salidas	1
Tipo de control	Control local control arriba/abajo de atenuación Control local detección automática de carga Control remoto mediante botón auxiliar interruptor encendido/apagado Control remoto mediante botón auxiliar control arriba/abajo de atenuación Mando a distancia Aplicación Wiser interruptor encendido/apagado Mando a distancia Aplicación Wiser control arriba/abajo de atenuación Control local interruptor encendido/apagado Mando a distancia Aplicación Wiser programación del dispositivo Control local arranque suave
Nombre de software	Wiser App, estado 1 control de rango de atenuador Wiser App, estado 1 control de sobrerrecorrido Wiser App, estado 1 programar el tiempo de conmutación Wiser App, estado 1 habilitar el modo de temporizador Wiser App, estado 1 gestión del modo de regulación Wiser App, estado 1 habilitar la función de encendido / memoria de encendido Wiser App, estado 1 habilitar el modo de temporizador / tiempo de sobrerrecorrido Wiser App, estado 1 actualizar el firmware del dispositivo Wiser App, estado 1 control de carga Wiser App, estado 1 definir el estado del LED Wiser App, estado 1 gestión de la configuración del disparador Wiser App, estado 1 cambio de horario Wiser App, estado 1 función reloj astronómico Wiser App, estado 1 función aleatoria Wiser App, estado 1 habilitar la función de despertador Wiser App, estado 1 habilitar la función de caída dormida Wiser App, estado 1 Control de luz Wiser App, estado 1 Temporizador de escalera de inicio (con / sin aviso)
Rango de temporización	1 s...24 h - tipo de cable: sobre recorrido)
Número máximo de dispositivos conectados	Bluetooth, estado 1 <15 - tipo de cable: Dispositivo inteligente) Bluetooth, estado 1 <10 - tipo de cable: dipositivo Wiser) Bluetooth, estado 1 <10 - tipo de cable: conmutación de múltiples vías entre dispositivos acoplados)
Tipo de red de comunicaciones	Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Requisitos del sistema	Android 5.1 o superior Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 o superior Bluetooth Wiser Home Touch control de hogar Wiser
Auxiliares conectados	Número ilimitado de botones, distancia: 50 m ((*))
Equipo suministrado	Manual de usuario
Conexiones - terminales	Terminal de tornillo
Número de bucles de terminales	2
Capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm² para sólido cable(s) 1,5...2,5 mm² para filamentos sólidos cable(s)
Frecuencia de red	Pozidriv N.º 1 y combi
Par de apriete	0,5 N.M
Material	PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes Metal: terminales Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Soporte de montaje	Pared
Tipo de instalación	Instalación interior
Cantidad por juego	1 caja
Profundidad incustrada	29 Mm
Profundidad	41 Mm
Anchura	45 Mm
Altura	45 Mm
Peso del producto	0,11 Kg
Resistencia a agentes químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura ambiente de operación	5…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	5…40 °C
Grado de protección IP	IP20 IP21 con marcado en partes visuales
Grado de protección IK	IK04
Características ambientales	Lejía Resistencia UV Gasolina Alcohol Aceite Acetona Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido
Normas	EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 300-328 EN 60730-2-7
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Certificaciones de producto	CE[RETURN]generador[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NF[RETURN]IMQ[RETURN]VDE

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 Cm
Paquete 1 Ancho	9,8 Cm
Paquete 1 Longitud	9,8 Cm
Paquete 1 Peso	126,0 G
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	15,0 Cm
Paquete 2 Ancho	30,0 Cm
Paquete 2 Longitud	40,0 Cm
Paquete 2 Peso	1,439 Kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Product Life Status : Fin de la comercialización

La NU351518 podría sustituirse por cualquiera de los siguientes productos:

NU351718

New Unica Regulador Universal de pulsación Wiser Polar

Núm. 1

Fecha de sustitución: |