Product data sheet
Characteristics

PRM045151
MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A 250V 1M BR PRM045151

Principal

Nome da linha	Decor
Tipo de produto ou componente	Módulo de Potência
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Função de Chaveamento	Bipolar Simples
Sinalização local	Sem luz piloto
[In] Corrente nominal	10 A
[Ue] Tensão de operação nominal	250 V CA
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Numero de módulos	3
Profundidade incorporada	25 Mm
Profundidade	39,6 Mm
Comprimento	43,4 Mm
Altura	39,6 Mm
Largura	23,4 Mm
Conexões - terminais	Bornes (com furo)
Secção do cabo	6 Mm²
Medidor AWG	AWG 8
Modo de fixação	Encaixe

Meio ambiente

Normas	ABNT NBR NM 60.669

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,2 Cm
Package 1 Width	9,5 Cm
Package 1 Length	25,9 Cm
Package 1 Weight	0,029 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses

Product Life Status : Comercializado