Product data sheet
Characteristics

S71020324
SUPORTE 4X4 PARA 6 MODULOS BRANCO S71020324



Principal

Linha	Orion
Tipo de produto ou componente	Suporte
Tonalidade de cor	Branco

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Número de módulos	6 Módulos
Modo de fixação	Parafuso
Acabamento da superfície	Acetinado
Tratamento da superfície	Não tratada
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 20
Quantidade indivisível de venda	1
Temperatura ambiente para armazenamento	-5…50 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5…35 °C
Material	PS (poliestireno)
Altura	113 Mm
Largura	116,15 Mm
Profundidade	13,25 Mm
Profundidade incorporada	9,5 Mm
Peso líquido	22,6 G
Tonalidade de cor	Branco (RAL 9003)

Meio ambiente

Característica do ambiente da aplicação	Peróxido de hidrogénio (H2O2) Alvejante Acetona Gasolina Álcool Óleo Resistente aos raios UV Sabonete líquido Fluido para limpeza de janela

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,3 Cm
Package 1 Width	12,0 Cm
Package 1 Length	17,5 Cm
Package 1 Weight	24,0 G

Oferta sustentável

Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sustainable packaging	Yes
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses

Product Life Status : Comercializado