Fiche produit
Caractéristiques

NSYDS3D55
Spacial - porte pleine de coffret acier S3D - H=500xL=500mm avec fermeture

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	-
Emplacement de montage	Façade
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D
Composition de l'appareil	1 porte système de verrouillage
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Porte :tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Polyester époxy texturé
Type de verrou	Serrure double barre 3 mm
Nombre de verrous	1
Type de porte	Pleine
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Charge maximum	50 kg/m²
Hauteur	500 Mm nominal:
Largeur	500 Mm nominal:
Poids du produit	3,094 Kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 Cm
Largeur de l'emballage 1	51,0 Cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 Cm
Poids de l'emballage 1	3,714 Kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	10

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Hauteur de l'emballage 2	40,0 Cm
Largeur de l'emballage 2	100,0 Cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 Cm
Poids de l'emballage 2	50,0 Kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Product Life Status : Commercialisé