Product data sheet
Characteristics

SMT1500
Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 120V

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable run-time. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Tensión de entrada	120 V
Output voltage	120 V
Potencia nominal en W	1000 W
Potencia nominal en VA	1440 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output connection type	8 NEMA 5-15R
Longitud de cable	1.83 M
Número de cables	1
Tipo de batería	Batería sellada de plomo
Equipo suministrado	DC con software CD de documentación Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB

Baterías y autonomía

Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Vida de la batería	3…5 Año(S)
Potencia de carga de la batería (vatios)	136 W nominal

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Físico

Color	Negro
Altura	21.9 Cm
Anchura	17.1 Cm
Profundidad	43.9 Cm
Peso del producto	24.09 Kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

Barras de separación	75...154 V ajustable 82...144 V
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Distorsión armónica	Menos que 5%
Maximum configurable power in VA	1440 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1000 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
Topología	Línea interactiva
Wave type	Onda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica-principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones de producto	CSA
Política de protección del equipo	De por vida: $150.000

Ambiental

Nivel acústico	45 dBA
Disipación de calor	135 Btu/H
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15…45 °C
Altitud de almacenamiento	0.00…15240.00 M
Humedad relativa	0…95 %
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 %

Comunicaciones y manejo

Función de alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Ranuras libres	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	459 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable-de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	37.6 Cm
Paquete 1 Ancho	32.8 Cm
Paquete 1 Longitud	59.5 Cm
Paquete 1 Peso	27.173 Kg
SCC14	731304268666

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Product Life Status : Fin de la comercialización anunciado

Es posible que SMT1500 se reemplace por cualquiera de los siguientes productos:

SMT1500C

Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, pantalla LCD, 120 V, con SmartConnect

de productos 1

Fecha de reemplazo: |

SMT1500C

Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, pantalla LCD, 120 V, con SmartConnect

de productos 1

Fecha de reemplazo: |