Product data sheet
Characteristics

XBKH70000001M
Брояч

Търговско състояние
Известие за прекратяване на продажбата : III 01, 2022

⚠ Известие за прекратяване на продажбата

Основни

Гама на продукта	Zelio Count
Тип продукт или компонент	Hour counter
Тип дисплей	Механичен
Размер	48 x 48 mm
Display digits	7
Нулиране	Без
Тип технология	Електромеханичен

Допълнителни устройства

[Us] номинално захранващо напрежение	115 V AC 50 Hz Us +/- 10 %
Консумация на енергия в VA	0,56 VA
Време за възстановяване	Перманентно
Counting mode	Добавяне 1/100 на час
Времеви обхват	0...99 999.99 ч
Входни функции	Включено
Вид на входния сигнал	Контакт
Тип Монтаж	Flush-mounted
Монтажна подпора	За монтаж на панел
Начин на монтаж	Със самозаключващи се щипки
Свързване - клеморед	Винтов клеморед
Височина	48 Mm
Нето тегло на продукта	0,06 Kg
Широчина	48 Mm
Character size	5 Mm

Околна среда

Стандарти	EN 50082-2 EN 50081-2 VDE 0435
Продуктови сертификати	UR
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с #N/A
Температура на околния въздух при работа	-10…50 °C
Температура на околната среда за съхранени	-25…70 °C
Устойчивост на вибрации	3 gn e= 10…150 Hz) съответстващ на EN/IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn за 11 ms съответстващ на EN/IEC 60068-2-27
Защита от токов удар	Клас II съответстващ на EN/IEC 60536

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,8 Cm
Package 1 Width	17,8 Cm
Package 1 Length	9,2 Cm
Package 1 Weight	116 G

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months

Product data sheet
Dimensions Drawings

XBKH70000001M

Electromechanical and Electronic Totalizing Timers

Timers with Mechanical Display

XBKH7000000•M



Flush-Mounting



Timers with LCD Display

XBKH81000033E



Flush-Mounting



Product Life Status :	End of commerc. - Block