Fiche produit
Caractéristiques

XKZA15010
Harmony - Potentiometre 1000 ohms

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Cycle de vie
Arrêt de fabrication : NOV. 09, 2022

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Type de produit ou équipement	Pièces détachées contrôleurs
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de contrôle
Application spécifique du produit	Applications pour levages lourds Application pour levages légers Applications pour levages moyens
Accessoires associés	XKB XKM XKD
Type d'accessoires / pièces séparées	Potentiomètre
Conditions d'utilisation	Pour les applications standard
Valeur ohmique	1000 Ohm
Dimension	15 mm

Complémentaires

Normes	UTE 93-265
Caractéristique du potentiomètre	Conditions CMS Rotatif continu
Angle de fonctionnement	360 °
Endurance mécanique	3000000 Cycle
Point milieu	Câblé jusqu'à la borne
Plage morte autour du point milieu (zone neutre)	2 ° +/- 1 %
Puissance dissipée en W	3 W 85 °C
Raccordement	Câbles volants d'étiquettes standard soudées
Poids du produit	0,06 Kg

Environnement

Mode d'installation	Par le corps

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,6 Cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 Cm
Longueur de l'emballage 1	6,2 Cm
Poids de l'emballage 1	65,0 G

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Product Life Status : Arrêt de commercialisation