


Exiway Light

# L'innovazione si moltiplica



Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Exiway Light

Nata per offrire più soluzioni. Moltiplica i vantaggi con soluzioni tradizionali e avanzate senza fili



## Scegli la tua luce

Da 50 a 500lm, 4 autonomie (1/1,5/2/3h) e doppio funzionamento SE e SA selezionabili tramite selettori



## Illuminazione e segnalazione

Kit di segnalazione componibile con 3 elementi grafici per coprire tutte le segnalazioni (20m)



## Configura la tua lampada

Un diffusore o uno schermo opalino per integrare perfettamente l'apparecchio



## Connessione senza fili

Activa-link: comunicazione in radiofrequenza e monitoraggio remoto con APP Facility Expert SB

# Una gamma completa di versioni



## Standard

Apparecchi tradizionali con funzione di emergenza e segnalazione di presenza rete per una soluzione semplice e funzionale. Verifiche di funzionamento del singolo apparecchio esclusivamente manuali.

FUNZIONI



Emergenza



## Activa

Apparecchi con autodiagnosi locale: una tecnologia consente di effettuare controlli periodici, automatici ed autonomi del singolo apparecchio con segnalazione delle eventuali anomalie tramite un LED multicolore. Riduzione dei tempi di verifica e continuità delle condizioni di sicurezza.

FUNZIONI



Emergenza



Test automatici



## Activa-link

Apparecchi con autodiagnosi locale (test automatici) che comunicano tra loro in radiofrequenza. Monitoraggio dell'impianto da remoto tramite l'APP gratuita facility Expert SB. Notifiche in tempo reale in caso di guasti e report digitale scaricabile in qualsiasi momento.

FUNZIONI



Emergenza



Test automatici




Radiofrequenza e APP di monitoraggio



# Controllo da remoto, sempre

## Exiway Light Activa-link integrata nell'APP Facility Expert SB

Gli apparecchi comunicano tra loro in radiofrequenza creando una rete mesh. Ogni apparecchio funziona come ripetitore garantendo una propagazione robusta del segnale.



Non solo illuminazione d'emergenza



PowerTag Ambient  
Sensore di temperatura



PowerTag Energy  
Sensore di energia




PowerTag Control  
Modulo di controllo



Con l'APP Facility Expert SB è possibile

- ricevere le notifiche in tempo reale
- scaricare il report dell'impianto



# Massima efficienza e risparmio di tempo


## Exiway Light Activa-link

Lo stato degli apparecchi Activa-link è sempre disponibile da remoto tramite l'APP Facility Expert SB. È inoltre possibile ricevere notifiche in tempo reale per un impianto sempre sotto controllo.


Apparecchio funzionante



Stato connessione



È presente almeno una anomalia



## Facility Expert SB



play video

Notifica in tempo reale sull'APP in caso di allarmi

Report digitale scaricabile in qualsiasi momento

E-mail con il dettaglio delle anomalie



Proteggi la tua sicurezza con riparazioni tempestive e gestione preventiva

# Un professionista per il monitoraggio costante dell'impianto

L'elettricista collabora nel monitoraggio dell'impianto da remoto nel rispetto normativo



play video

## Proprietario

L'APP permette di delegare un elettricista di fiducia nella gestione e monitoraggio dell'impianto.



## Report e allarmi

Elettricista sempre aggiornato sullo stato dell'impianto tramite e-mail: report digitale e dettaglio anomalie.




## Elettricista

Gli interventi sull'impianto sono ridotti al minimo. Le informazioni in tempo reale permettono all'elettricista di intervenire solo quando serve.



## Normativa

Il report consente di essere in regola con le normative vigenti. Tiene traccia delle verifiche eseguite e può essere allegato al registro dei controlli periodici.



Numero lampada	Identificativo	Test Funzionale	Data	Test autonomia	Data
01	Exiway Light	OK	06/05/21	OK	06/05/21
02	Exiway Light	OK	06/05/21	OK	06/05/21


**OK**

Nome Impianto \_\_\_\_\_  
Data della messa in funzione \_\_\_\_\_  
Nome e Cognome \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

20/05/2021



50 lm >> 500 lm



# Scegli la tua luce

1 codice 5 prestazioni

## Gamma multi-prestazione per scegliere il funzionamento necessario appena prima di installare il prodotto


Gamma semplice e versatile. 3 modelli coprono 15 diverse prestazioni. Le autonomie sono selezionabili: l'autonomia standard di 1h può essere aumentata a 1,5h, 2h, o 3h a seconda delle esigenze di progetto. Ogni modello ha il doppio funzionamento Sola Emergenza (SE) o Sempre Acceso (SA) selezionabili tramite jumper.

	1h	1,5h	2h	3h	SA
Light 110	110	90	70	50	70
Light 250	250	200	150	120	150
Light 500	500	400	300	250	230

valori espressi in Lumen



Jumper SE e SA



Jumper autonomia



2 in 1




# Illuminazione o Segnalazione?

Un semplice kit per trasformare la lampada

## Non il solito pittogramma adesivo

Exiway Light si trasforma in un apparecchio di segnalazione con un pratico kit composto da diffusore e set di pittogrammi plastici.



Diffusore si installa con un click



Facile installazione dei pittogrammi componibili

# Configura la tua lampada

Tutto il necessario, semplicità compresa



Lampada fornita con **schermo trasparente serigrafato**



## Schermo opalino

Rende invisibile l'apparecchio per una integrazione perfetta



cod. OVA53215



## Diffusore

Personalizza il gruppo ottico con il diffusore dedicato



cod. OVA53216



## Kit segnalazione

Diffusore + pittogrammi componibili per la funzione segnalazione  
Possibilità di aggiungere due staffe per installazione a bandiera o a soffitto




cod. OVA53214



# Configura la tua lampada

Componibilità dei pittogrammi



Flessibilità di installazione



Installazione con staffa a bandiera



cod. OVA53226



Installazione con staffa a soffitto



cod. OVA53227




Installazione a parete



# Installazione immediata

Ogni dettaglio è stato ottimizzato



**Bordo pretranciato**  
per entrare da sopra o di lato

## 5 entrate cavi in bimateriale e doppio bordo

Per ottimizzare il design senza penalizzare la praticità di Installazione. Entrate cavi in bimateriale. IP65 senza accessori

## Morsetto ad incastro


Nei modelli Activa-link per una connessione rapida e affidabile senza viti. Morsettiera estraibile per le versioni Standard e Activa.



play video




Riflettore con connettori di fissaggio rapidi



Ganci rapidi per il fissaggio dello schermo

# Si smonta in un attimo

Più sono i vantaggi meno tempo ti serve



**Schermo con  
apertura frontale**  
in tutte le installazioni

1

2

**Riflettore  
a sgancio rapido**  
grazie alle fessure frontali

3


**Connettore rapido**  
per la sostituzione  
della batteria

# Bella e protetta

La miglior soluzione meccanica ed estetica nelle versioni IP42 e IP65







## Protezione garantita


I **modelli IP65** si integrano naturalmente ad ogni stile anche in ambienti esterni, con presenza di polveri, vapori o getti d'acqua mantenendo lo stesso impatto estetico.

# Un design compatto ed uniforme

Soddisfa le esigenze estetiche e normative



229



112

32

## Visibilità funzionale



Exiway Light ha un design essenziale e pulito. Il corpo è compatto e riduce al minimo l'impatto estetico all'interno dell'ambiente in cui è installato. Ogni dettaglio tecnico è ben inserito senza penalizzare l'estetica del prodotto.

# Realizzata nel rispetto dell'ambiente

Sostenibilità e conformità normativa

## Materiali ecocompatibili

Gli imballaggi sono interamente riciclabili e il 40% delle parti in plastica è ricavato da materiale riciclato

## Etichetta smart

Le caratteristiche tecniche del prodotto disponibili su smartphone grazie al QR code realizzato su una dedicata lavorazione laser



## Batteria LiFePO4

Maggiore efficienza energetica, bassa auto-scarica e tolleranza alla temperatura più alta. Non contiene metalli pesanti

## LED ad alta efficienza

Nessun rischio fotobiologico in conformità alla norma CEI EN 62471 Gruppo di rischio zero



Imballi in carta riciclata per il rispetto dell'ambiente con un nuovo layout in linea con il Green Premium



Conforme alle vigenti normative Europee e certificata dal marchio ENEC

EN 60598-2-22 / CEI - EN 62034  
CEI EN 62471



I prodotti Green Premium sono conformi agli standard RoHS e REACH. Con la sostituzione graduale di determinati materiali e sostanze nei nostri prodotti, superiamo ampiamente i requisiti normativi


# Specifiche tecniche

## Caratteristiche

- Grado di Protezione IP42 e IP65; IK09
- Versioni Standard, Activa e Activa-link
- Activa-link compatibile con PowerTag Link C+ (cod. A9XELC10)
- Assicurarsi che almeno 1 apparecchio Exiway Light Activa-link sia installato entro 5 metri dal Power Tag Link C+. Per una migliore connessione si consiglia di aggiungere anche un altro apparecchio entro i 5 metri
- Entrata cavi e tubi in bimatereale fino a 16 mm
- Classe di isolamento II
- Conformi alla CEI EN 60598-2-22
- Conformità alla norma CEI EN 62471 - Gruppo di rischio RG0
- Installabile anche su superficie infiammabile
- Temperatura di funzionamento 0° a + 40°C
- Alimentazione: 230 V 50 Hz
- Batterie LiFePO4
- Apparecchi disponibili in versione Permanente (SA) e non Permanente (SE)
- Filo incandescente 850°C (IEC 60695-2-10)
- Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94)
- Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h)
- Funzionamento SE o SA selezionabile con jumper
- Modelli Activa e Activa-link con funzionamento SA comandabile (il jumper deve rimanere nella posizione SE)
- Autonomia multipla 1h, 1,5h, 2h e 3h selezionabile con jumper
- Ricarica completa in 12 h
- Certificazione ENEC
- Garanzia 5 anni\*

\* In deroga alle nostre condizioni standard di garanzia menzionate nelle condizioni generali di vendita della Schneider Electric S.p.A., la durata della Garanzia per la famiglia di prodotto Exiway Light è stabilita in 5 anni a partire dalla data di consegna effettiva della Fornitura all'Acquirente ed in ogni caso non oltre 5 anni + 6 mesi dalla data della loro fabbricazione.

## Dimensioni prodotto



## Curva fotometrica

## Installazioni




Installazione a parete



Installazione a soffitto






Installazione con staffa bandiera (cod. OVA53226) e kit di segnalazione



Installazione con staffa soffitto (cod. OVA53227) e kit di segnalazione

# Codici prodotto - Exiway Light



	IP	Funzionamento	Flusso in emergenza (lm)*				Flusso S.A. (lm)	Modello	Descrizione	Codice
			1h	1,5h	2h	3h				
<b>Standard</b>										
	42	SE-SA	110	90	70	50	70	Light 110	Exiway Light Standard IP42 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44010
			250	200	150	120	150	Light 250	Exiway Light Standard IP42 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44012
			500	400	300	250	230	Light 500	Exiway Light Standard IP42 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44014
	65	SE-SA	110	90	70	50	70	Light 110	Exiway Light Standard IP65 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44011
			250	200	150	120	150	Light 250	Exiway Light Standard IP65 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44013
			500	400	300	250	230	Light 500	Exiway Light Standard IP65 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44015
<b>Activa</b>										
	42	SE-SA	110	90	70	50	70	Light 110	Exiway Light Activa IP42 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44110
			250	200	150	120	150	Light 250	Exiway Light Activa IP42 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44112
			500	400	300	250	230	Light 500	Exiway Light Activa IP42 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44114
	65	SE-SA	110	90	70	50	70	Light 110	Exiway Light Activa IP65 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44111
			250	200	150	120	150	Light 250	Exiway Light Activa IP65 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44113
			500	400	300	250	230	Light 500	Exiway Light Activa IP65 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44115
<b>Activa-link **</b>										
	42	SE-SA	110	90	70	50	70	Light 110	Exiway Light Activa-link IP42 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44210
			250	200	150	120	150	Light 250	Exiway Light Activa-link IP42 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44212
			500	400	300	250	230	Light 500	Exiway Light Activa-link IP42 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44214
	65	SE-SA	110	90	70	50	70	Light 110	Exiway Light Activa-link IP65 110 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44211
			250	200	150	120	150	Light 250	Exiway Light Activa-link IP65 250 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44213
			500	400	300	250	230	Light 500	Exiway Light Activa-link IP65 500 1/1,5/2/3h SE/SA	OVA44215

\* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22. Il flusso in emergenza cambia in base all'autonomia scelta.

\*\* Per il monitoraggio remoto tramite APP Facility Expert SB completare l'impianto con il gateway PowerTag Link C+ (cod. A9XELC10)

Tutti i prodotti Exiway Light sono certificati con marchio di qualità  e conformi alla norma CEI EN 62471.



## Accessori

### Kit segnalazione

Kit composto da pittogrammi componibili in plastica e diffusore. Per tutte le segnalazioni: destra, sinistra, basso e alto



cod. [OVA53214](#)

### Staffe

Supporto per Installazione a bandiera



cod. [OVA53226](#)

Supporto per Installazione a soffitto



cod. [OVA53227](#)

### Schermo opalino

Rende invisibile l'apparecchio per una integrazione perfetta. Il flusso luminoso si riduce del 15%



cod. [OVA53215](#)

### Diffusore

Diffusore in policarbonato per personalizzare il gruppo ottico. Il flusso luminoso si riduce del 15%



cod. [OVA53216](#)

### Gateway

#### PowerTag Link C+

Per la connessione di Exiway Light Activa-link al sistema Facility Expert Small Business



cod. [A9XELC10](#)







**Schneider Electric S.p.A.**

Sede Legale e Direzione Centrale  
Via Circonvallazione Est, 1  
24040 STEZZANO (BG)  
[www.se.com/it](http://www.se.com/it)



**Centro Supporto Cliente**

Tel. 011 4073333



**Centro Formazione Tecnica**

email: [it-formazione-tecnica@se.com](mailto:it-formazione-tecnica@se.com)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.