



Osnovno

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Opseg | Asfora |
| Vrsta proizvoda ili dijela | Sklopka |
| Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
| Tip tereta | Teret za štedne žarulje 100 W |
| Nijansa boje | Cijela |
| Tip pakiranja | Horizontalno pakiranje |

Dodatno

| | |
|--------------------------------|--|
| Montaža uređaja | U istoj ravnini |
| Funkcija sklopnika | Jednopolni dvosmjerni |
| Broj sklopke | 1,0 |
| Raspon snage | 2300 W |
| Nazivna struja | 10 AX 250 V AC |
| Priključci | Podizne stezaljke |
| Broj kabela | 2 2,5 mm ² |
| Krutost kabela | Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči |
| Dužina skidanja izolacije žice | 13,0 Mm |
| Materijal | ABS |
| Površinski fini | Sjajni |
| Materijal vodiča | Bakar |
| Način učvršćivanja | Vijci ili kukice 51...70 mm |
| Visina | 83 Mm |
| Širina | 83 Mm |
| Dubina | 43,0 Mm |
| Dubina strženja | 15 Mm |
| Masa proizvoda | 0,0762 Kg |

Okolina

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Norme | IEC 60669-1 |
| Certifikati proizvoda | VDE |
| Oznake kvalitete | CE |
| IP stupanj zaštite | IP20 |
| Okolišna temperatura zraka pri radu | -5...40 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 1 | PCE |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Težina | 77,2 G |
| Paket 1 Visina | 4 Cm |
| Paket 1 Širina | 8,2 Cm |
| Paket 1 Duljina | 8,2 Cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 2 | BB1 |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 2 | 10 |
| Paket 2 Težina | 847,33 G |
| Paket 2 Visina | 9,5 Cm |
| Paket 2 Širina | 18,5 Cm |
| Paket 2 Duljina | 27,5 Cm |
| Vrsta pakirne jedinice Paketa 3 | S04 |
| Broj pakirnih jedinica u Paketu 3 | 120 |
| Paket 3 Težina | 10,709 Kg |
| Paket 3 Visina | 30 Cm |
| Paket 3 Širina | 40 Cm |
| Paket 3 Duljina | 60 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Status održive ponude | Proizvod Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU RoHS | Sukladno Izjava EU RoHS |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzeću | Da |
| Propis RoHS za Kinu | Izjava RoHS Za Kinu |
| Izjava o očuvanju okoliša | Ekološki Profil Proizvoda |
| WEEE | Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom. |

Ugovorno jamstvo

| | |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Product Life Status : **Commercialised**