



# Plná zpětná kompatibilita

Nové mechanismy Unica jsou kompaktnější než staré mechanismy, takže **otvor montážního rámečku v nové Unice je menší**. Zadní část přístroje v nové Unice je také menší, ale staré i nové klapky mají stejný vnější rozměr (45x45 mm). Díky tomu jsou nové mechanismy s takzvanou **přímou montáží** a mohou se použít v podlahových krabicích, parapetních kanálech a sloupech pro přístroje 45x45.




Video: kompatibilita Nové a staré Unicy




**Reference.** Funkčně shodné mechanismy v Nové Unice mají stejné číslo jako mechanismy ve staré Unice, liší se pouze písmeny na začátku a jsou bez teček: např. MGU3.201.18 => NU320118

Standardní skládání nových přístrojů




Do starých montážních rámečků Zamak je možné namontovat nové mechanismy Unica.




**Staré i nové krycí rámečky Unica jsou 100% kompatibilní** s mechanismy, montážními rámečky i klapkami **staré i nové** řady.

# Široká řada inovovaných funkcí



# Skládání



Schneider Electric CZ, s.r.o.

U Trezorky 921/2 – 158 00 Praha 5  
Zákaznické centrum  
Tel.: 225 382 919 – e-mail: podpora@se.com  
[www.se.com/cz](http://www.se.com/cz)

S1945

05-2024




NOVÁ  
**Unica Deco**  
MINIMALISTICKÁ  
UDRŽITELNÁ  
VÝJIMEČNÁ

Nejpřímější linie  
mezi designem a udržitelností.

[www.se.com/cz](http://www.se.com/cz)

[www.vypinac.cz](http://www.vypinac.cz)

Life Is On | **Schneider Electric**



Kombinace luxusních a udržitelných materiálů nabízí autentický dojem. Krycí rámečky Slate jsou vyrobeny z kamene (z břidlice), Chipped wood je z dřevěné hmoty, Terracotta z hlíny a pryskyřice ... proto jsou všechny rámečky jedinečné a nenajdete dva shodné.

Krycí rámeček Rubber je vyroben z tmavé pryže. Rámeček Translucent white je z recyklovatelného akrylátového plastu, který je odolný proti poškrábání. Všechny rámečky jsou pro zvýšení odolnosti a zachování barvy povrchově ošetřeny.



## Rámečky Unica Deco Materials

| Barva rámečku            | Terracotta | Rubber | Chipped wood | Slate | Translucent white |
|--------------------------|------------|--------|--------------|-------|-------------------|
| Jednonásobný (2 mod.)    |            |        |              |       |                   |
| Dvojnásobný (2 x 2 mod.) |            |        |              |       |                   |
| Trojnásobný (3 x 2 mod.) |            |        |              |       |                   |
| Čtyřnásobný (4 x 2 mod.) |            |        |              |       |                   |

## Unica – přehled mechanismů a přístrojů

|  | Bílá       | Běžová     | Aluminium  | Antracit   |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Spínače, 250 V AC, 10 A, bezšroubové svorky, 2modulové</b>  |            |            |            |            |
| Spínač jednopólový ř. 1  | NU320118   | NU320144   | NU320130   | NU320154   |
| Přepínač střídavý ř. 6   | NU320318   | NU320344   | NU320330   | NU320354   |
| Přepínač křížový ř. 7  | NU320518   | NU320544   | NU320530   | NU320554   |
| Přepínač sériový ř. 5  | NU321118   | NU321144   | NU321130   | NU321154   |
| Přepínač dvojitý střídavý ř. 6+6 (5b)                          | NU321318   | NU321344   | NU321330   | NU321354   |
| Přepínač střídavý ř. 6 IP44                                    | NU528218   | NU528244   | NU528230   | NU528254   |
| <b>Spínače, 250 V AC, 10 A, bezšroubové svorky, 1modulové</b>  |            |            |            |            |
| Spínač jednopólový ř. 1  | NU310118   | NU310144   | NU310130   | NU310154   |
| Přepínač střídavý ř. 6   | NU310318   | NU310344   | NU310330   | NU310354   |
| Přepínač křížový ř. 7  | NU310518   | NU310544   | NU310530   | NU310554   |
| <b>Speciální spínače, 250 V AC, 2modulové</b>                  |            |            |            |            |
| Přepínač střídavý ř. 6, 2M, 16A                                | NU326318   |            | NU326330   | NU326354   |
| Spínač dvojpólový ř. 2, 16A                                    | NU326218   |            | NU326230   | NU326254   |
| Spínač dvojpólový se signalizační kontrolkou ř. 2S, 16A        | NU326218S  |            | NU326230S  | NU326254S  |
| Spínač 3-pólový sporákový 400V                                 | NU328118   |            |            |            |
| <b>Příslušenství pro spínače a tlačítka</b>                    |            |            |            |            |
| Náhradní klapka 2 modulová                                     | NU920018   | NU920044   | NU920030   | NU920054   |
| Náhradní klapka pro kontrolku 2 modulová                       | NU920018N  | NU920044N  | NU920030N  | NU920054N  |
| Náhradní klapka 1 modulová                                     | NU910018   | NU910044   | NU910030   | NU910054   |
| Náhradní klapka pro kontrolku 1 modulová                       | NU910018N  | NU910044N  | NU910030N  | NU910054N  |
| Kontrolka LED bílá 12-24V                                      | NU9823AM   |            |            |            |
| Kontrolka LED červená 250V                                     | NU9825A    |            |            |            |
| Kontrolka LED bílá 250V  | NU9825AZ   |            |            |            |
| <b>Tlačítka, 250 V AC, 10 A, bezšroubové svorky, 2modulové</b> |            |            |            |            |
| Tlačítko ř. 1/0  | NU320618   | NU320644   | NU320630   | NU320654   |
| Tlačítko ř. 1/0 symbol „zvonek“                                | NU320618C  |            |            |            |
| Tlačítko ř. 1/0 symbol „světlo“                                | NU320618L  |            |            |            |
| Tlačítko střídavé ř. 6/0                                       | NU323618   |            | NU323630   | NU323654   |
| Tlačítko střídavé ř. 6/0 s popisovým polem                     | NU324620   |            | NU324630   | NU324654   |
| Tlačítko s orientační kontrolkou ř. 1/0So                      | NU320618N  | NU320644N  | NU320630N  | NU320654N  |
| Tlačítko s orientační kontrolkou ř. 1/0So symbol „zvonek“      | NU320618CN | NU320644CN | NU320630CN | NU320654CN |
| <b>Tlačítka, 250 V AC, 10 A, bezšroubové svorky, 1modulové</b> |            |            |            |            |
| Tlačítko ř. 1/0  | NU310618   | NU310644   | NU310630   | NU310654   |
| Tlačítko střídavé ř. 6/0                                       | NU313618   |            | NU313630   | NU313654   |
| Tlačítko s orientační kontrolkou ř. 1/0So                      | NU310618N  | NU310644N  |            |            |

|   | Bílá        | Běžová      | Aluminium  | Antracit   |
|---|-------------|-------------|------------|------------|
| <b>Tlačítka, 250 V AC, 10 A, šroubové svorky, 1modulové</b> |             |             |            |            |
| Tlačítko ř. 1/0   | NU310618SC  |             |            |            |
| Tlačítko s orientační kontrolkou ř. 1/0So                   | NU310618NSC | NU310644NSC |            |            |
| <b>Ovládače rolet/zaluzií, 2modulové</b>                    |             |             |            |            |
| Zaluziový tlačítkový ovládač 6A                             | NU320718    | NU320744    | NU320730   | NU320754   |
| Zaluziový tlačítkový ovládač 10A, bez blokace               | NU323718    |             | NU323730   | NU323754   |
| Zaluziový jednopólový spínač 6A                             | NU320818    | NU320844    | NU320830   | NU320854   |
| <b>Elektronické prvky, 2modulové</b>                        |             |             |            |            |
| Stmívač otočný univerzální LED, 5-200W                      | NU351418    |             | NU351430   | NU351454   |
| Termostat prostorový otočný                                 | NU350118    | NU350144    | NU350130   | NU350154   |
| Termostat podlahový otočný                                  | NU350318    | NU350344    | NU350330   | NU350354   |
| Detektor pohybu se spínačem 2200W                           | NU352518    |             | NU352530   | NU352554   |
| Časový spínač 10A   | NU353518    |             | NU353530   | NU353554   |
| <b>Zásuvky, 250 V AC, 16 A, ochranné clonky</b>             |             |             |            |            |
| Zásuvka 16A 2P+E, bezšroubová                               | NU305918E   | NU305944E   | NU305930E  | NU305954E  |
| Zásuvka 16A 2P+E, šroubová                                  | NU303918E   | NU303944E   | NU303930E  | NU303954E  |
| Zásuvka skrytá 16A 2P+E, bezšroubová                        | NU305218E   | NU305244E   | NU305230E  | NU305254E  |
| Zásuvka s přepětovou ochranou 2P+E 16A, bezšroubová         | NU305918EP  |             | NU305930EP | NU305954EP |
| Zásuvka skrytá 16A + USB C 10,5W, 2.1A                      | NU301518E   |             | NU301530E  | NU301554E  |
| Dvojjásuvka pootočená 16A 230V                              | NU206518    | NU206544    | NU206530   | NU206554   |
| Zásuvka 10A pro ploché vidlice, 1 modulová                  | NU303118    | NU303144    | NU303130   | NU303154   |
| <b>USB nabíječky</b>  |             |             |            |            |
| Dvojitý nabíjecí USB konektor A+A 2,1A                      | NU341818    | NU341844    | NU341830   | NU341854   |
| Dvojitý nabíjecí USB konektor A+C 2,4A                      | NU301818    |             | NU301830   | NU301854   |
| Dvojitý rychlonabíjecí USB konektor A+C 45WA                | NU501318    |             | NU501330   | NU501354   |
| Rychlonabíjecí USB konektor C 65W                           | NU501418    |             | NU501430   | NU501454   |
| Nabíjecí USB A konektor 2,1A, 1 modul                       | NU342818    | NU342844    | NU342830   | NU342854   |
| Dvojitý nabíjecí USB konektor A+C 2,4A, 1 modul             | NU301618    | NU301644    | NU301630   | NU301654   |
| <b>Datové zásuvky a adaptéry, 2modulové</b>                 |             |             |            |            |
| Zásuvka datová 1xRJ45 Kat.5e UTP                            | NU341118    | NU341144    | NU341130   | NU341154   |
| Zásuvka datová 1xRJ45 Kat.5e STP                            | NU341318    | NU341344    |            |            |
| Zásuvka datová 1xRJ45 Kat.6 UTP                             | NU341518    | NU341544    | NU341530   | NU341554   |
| Zásuvka datová 2xRJ45 Kat.5e UTP                            | NU342018    |             | NU342030   | NU342054   |
| Zásuvka datová 2xRJ45 Kat.6 STP                             | NU342618    |             | NU342630   | NU342654   |
| <b>Datové zásuvky a adaptéry, 1modulové</b>                 |             |             |            |            |
| Zásuvka datová RJ45 Kat.5e UTP                              | NU341018    | NU341044    | NU341030   | NU341054   |
| Zásuvka datová RJ45 Kat.5e STP                              | NU341218    | NU341244    |            |            |
| Zásuvka datová RJ45 Kat.6 UTP                               | NU341418    | NU341444    | NU341430   | NU341454   |
| Zásuvka datová RJ45 Kat.6 STP                               | NU341618    | NU341644    | NU341630   | NU341654   |
| Zásuvka datová zkosená RJ45 Kat.6 STP                       | NU340618    |             | NU340630   | NU340654   |
| Zásuvka datová RJ45 Kat.6 FTP                               | NU344718    |             | NU344730   | NU344754   |
| Zásuvka datová RJ45 Kat.6A FTP                              | NU344818    | NU344844    | NU344830   | NU344854   |
| <b>Anténní zásuvky, 2modulové</b>                           |             |             |            |            |
| Zásuvka TV koncová 1,5 dB                                   | NU346218    | NU346244    | NU346230   | NU346254   |
| Zásuvka TV/R průběžná 1,5 dB                                | NU345318    |             |            |            |
| Zásuvka TV/R koncová, 4 dB                                  | NU345218    |             | NU345230   | NU345254   |
| Zásuvka TV-R/SAT koncová 2 dB                               | NU345418    | NU345444    | NU345430   | NU345454   |
| Zásuvka TV-R/SAT koncová 5,5 dB                             | NU345518    |             |            | NU345554   |
| Zásuvka R/TV/SAT s F-konektorem                             | NU345018    | NU345044    | NU345030   | NU345054   |
| <b>Anténní zásuvky, 1modulové</b>                           |             |             |            |            |
| Zásuvka TV koncová 1,5 dB                                   | NU346118    |             | NU346130   | NU346154   |
| Zásuvka TV F-konektor                                       | NU346818    | NU346844    | NU346830   | NU346854   |
| <b>Multimediální zásuvky a další příslušenství</b>          |             |             |            |            |
| Zásuvka telefonní RJ12, 6 PIN, 2 modul                      | NU349718    | NU349744    | NU349730   |            |
| Zásuvka telefonní RJ12, 6 PIN, 1 modul                      | NU349118    | NU349144    | NU349130   | NU349154   |
| VGA - HD15 female konektor (předzapojený), 1 modul          | NU343218    |             | NU343230   | NU343254   |
| Mini jack audio 3,5 mm konektor (předzapojený), 1 modul     | NU343318    |             | NU343330   | NU343354   |
| HDMI konektor (předzapojený), 1 modul                       | NU343018    | NU343044    | NU343030   | NU343054   |
| Svorky reproduktorové, 2 modul                              | NU348618    | NU348644    | NU348630   | NU348654   |
| Svorky reproduktorové, 1 modul                              | NU348718    | NU348744    | NU348730   | NU348754   |
| Vestavěný Bluetooth přijímač, 2 modul                       | NU360118    |             | NU360130   | NU360154   |
| Reproduktory (pro Bluetooth modul)                          | NU3488      |             |            |            |
| Lampička + USB nabíječka typu A, 2 modul                    | NU360318    | NU360344    | NU360330   | NU360354   |
| Wifi repeater, 300Mbps, 2 modul                             | NU360518    |             |            |            |
| Kabelová vývodka, 2 modul                                   | NU386218    | NU386244    | NU386230   | NU386254   |
| Noční orientační světlo/Signální světlo 230V, 2 modul       | NU3772      |             |            |            |
| Noční orientační světlo/Signální světlo 230V, 1 modul       | NU3774      |             |            |            |
| Bzučák, 2 modul   | NU378518    | NU378544    | NU378530   | NU378554   |
| Elektronický dveřní zvonek, 2 modul                         | NU378618    | NU378644    | NU378630   | NU378654   |
| Záslepka, 2 modul   | NU986618    | NU986644    | NU986630   | NU986654   |
| Záslepka, 1 modul   | NU986518    | NU986544    | NU986530   | NU986554   |
| <b>Montážní rámečky a příslušenství</b>                     |             |             |            |            |
| Montážní rámeček Zamak                                      | NU7002      |             |            |            |
| Montážní rámeček Zamak, plastový                            | NU7002P     |             |            |            |
| Ochranný kryt pro malování                                  | NU7802      |             |            |            |
| Krycí rámeček IP44 univerzální                              | NU044218    |             |            |            |
| Krabička na omítku jednonásobná pro Unica Studio            | NU800218    | NU800244    |            |            |
| Krabička na omítku dvojnásobná pro Unica Studio             | NU800418    | NU800444    |            |            |
| Krabička na omítku trojnásobná pro Unica Studio             | NU800618    | NU800644    |            |            |