

			Interrupteurs différentiels iID								
largeur en pas de 9 mm	tension d'emploi (Ue) V CA (A)	calibre V CA (A)	type AC ☒					type A si ☒ super immunisé renforcé			
			30	100	300	300 ☒	500 ☒	30	300	300 ☒	
2P											
	230-240	25	A9R41225	-	A9R44225	-	-	A9R61225	-	-	
		40	A9R41240	A9R12240	A9R44240	-	-	A9R61240	-	A9R35240	
		63	A9R41263	A9R12263	A9R14263	A9R15263	-	-	A9R61263	-	A9R35263
		100	A9R11291	A9R12291	A9R14291	A9R15291	-	-	-	-	-
4P											
	400-415	25	A9R41425	-	A9R44425	-	-	A9R61425	-	-	
		40	A9R41440	A9R12440	A9R44440	A9R15440	A9R37440	A9R61440	-	A9R35440	
		63	A9R41463	A9R12463	A9R44463	A9R15463	A9R37463	A9R61463	A9R34463	A9R35463	
		100	-	A9R12491	A9R14491	A9R15491	-	A9R31491	A9R34491	A9R35491	

Auxiliaires

Règle de montage

Les auxiliaires de déclenchement doivent être montés en premier, au plus près de l'interrupteur différentiel. Ensuite, il faut monter les auxiliaires de signalisation à leur gauche. Le tableau ci-dessous présente l'ordre et le nombre maximum d'auxiliaires pouvant être installés sur un interrupteur-sectionneur.

auxiliaires de signalisation		auxiliaires de déclenchement		ré-enclencheur	interrupteur différentiel iID
1 iOF/SD+OF	+ 1 iOF/SD+OF	+ 1 iMX+OF ou iMN ou iMSU		-	
1 iOF	+ 1 iSD ou iOF ou iOF/SD+OF	+ 2 iMX+OF ou iMN ou iMSU			
-	-	+ 3 iMX+OF ou iMN ou iMSU			
-	+ 1 iSD ou iOF ou iOF/SD+OF	+ 1 iMX+OF ou iMN ou iMSU		+ ARA	
1 iOF	+ 1 iSD ou iOF ou iOF/SD+OF	-		-	

Accessoires

type	caractéristiques	références
platine débrochable	pour iID ≤ 63 A, commander 1 par pôle	A9A27003
dispositif de cadenassage		A9A26970
cache-vis	20 x 4 pôles (découpables)	A9A26981
cache-bornes	2 pôles (pour un iID 4P commander 2 fois la référence)	A9A26976
cloison interpôle	lot de 10	A9A27001
intercalaire		A9A27062
bornes multicâbles	pour 3 câbles en cuivre	lot de 4 19091 lot de 3 19096
borne Al 50 mm ²	lot de 1	27060
connexion à vis pour cosse à œil	lot de 8	27053
repères encliquetables		► page F41

Toute l'information sur les accessoires ► page F40

type	largeur en pas de 9 mm	seuil	tension	références	
auxiliaires de déclenchement	iMN	2	230 V CA	A9A26960	
			48 V CA/CC	A9A26961	
			115 V CA 400 Hz	A9A26959	
	iMN ☒	2	230 V CA	A9A26963	
auxiliaires de signalisation	iMNx	2	230 V CA	A9A26969	
			380 à 415 V CA	A9A26971	
	iMSU	2	275 V	230 V CA	A9A26979
			250 V	230 V CA	A9A26479
auxiliaires de déclenchement	iMX+OF	2	110 à 415 V CA	A9A26946	
			110 à 130 V CC	A9A26947	
	iOF	1	240 à 415 V CA	A9A26924	
			24 à 130 V CC	A9A26927	
iSD	1	240 à 415 V CA	A9A26927		
		24 à 130 V CC	A9A26929		
iOF/SD+OF	1	240 à 415 V CA	A9A26929		
			24 à 130 V CC		

Toute l'information sur les auxiliaires ► page F38