

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107331102

发证日期: 2022年02月11日

有效期至: 2032年02月11日

委托人名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	Schneider Electric Industries S. A. ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France
产品名称和系列、 规格、型号	电容接触器 LC1DPK, LC1DTK;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107331102

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1DPK, LC1DTK

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

Ith(A):/;

AC-6b:

LC1DPK:

Ue/Ie: 230V/42.7A, 400-415V/43.4A, 440V/42.0A, 550V/42.0A, 690V/41.9A;

Ue/Qe: 230V/17kVar, 400-415V/30kVar, 440V/32kVar, 550V/40kVar, 690V/50kVar;

LC1DTK:

Ue/Ie: 230V/55.3A, 400-415V/57.8A, 440V/56.5A, 550V/55.7A, 690V/56.1A;

Ue/ Qe: 230V/22kVar, 400-415V/40kVar, 440V/43kVar, 550V/53kVar, 690V/67kVar;

Us:AC24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 50/60Hz.

3P;

辅助触头 (接触器本体): 1NO + 1NC

Ith: 10A

AC-15:Ue/Ie:120V/6A,690V/1.04A; DC-13:Ue/Ie: 125V/1.1A,600V/0.2A;

辅助触头 (电容模块): 1NC

Ith: 10A

AC-15:Ue/Ie:120V/6A,600V/1.2A; DC-13:Ue/Ie: 125V/0.55A,600V/0.1A.



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107331102

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

<u>LCID</u>	<u>P</u>	<u>K</u>	<u>M7</u>
I	II	III	IV

I	产品基本型号 Basic product type
II	规格 Size : P or T
III	表示用于切换电容器 For capacitor switching application
IV	线圈代码 Coil code 见下表 See table below:

线圈代码 Coil code	Us(V)	频率 Frequency
B7	24	50/60Hz
E7	48	
F7	110	
G7	120	
M7	220	
P7	230	
U7	240	
Q7	380	
V7	400	
N7	415	
R7	440	



中国质量认证中心