

Life Is On

Schneider
Electric

施耐德电气



施耐德电气
Schneider Electric
Resi9 系列
家用微型断路器

www.se.com/cn/home

施耐德电气 Schneider Electric Resi9 系列 家用微型断路器

爱Ta，就是给Ta坚实周到的守护，
让Ta安全满满、自在探索小小新世界。
施耐德电气Schneider Electric Resi9系列
家用微型断路器，专业周全防护，
看不见的守护，触手可及的安全。

“爱护家人，
我要里里外外
全方位的守护”



施耐德
电气
Schneider
Electric
Resi9
系列
家用微型
断路器


安全 更全面的守护

全天候守护您的人身、设备、财产安全，
里里外外用料十足、防护参数高于国标*
专业周到呵护用电需求

便捷 更用心的守护

人体工程学设计手柄，细节呵护无微不至，
安装、使用、维修省心省力更安全

*机械寿命、电气寿命国家标准各为4000次





一体式/预安装漏电附件

软胶+塑料手柄

常测防触电按钮

Visi-safe触头指示

隧道式接线端子



安全防护

模块设计面面俱到，有效应对短路、过载、漏电及过欠压故障，保护电路和昂贵家电的使用品质和寿命，保障人身安全



长久陪伴

机械寿命20000次、电气寿命>10000次，隧道式接线端子防护等级IP20B，防护参数优于国标要求*，实现长久可靠的保护



内外兼修

专业强悍的内核结构设计精良，选料上乘，为您强健守护每一次电流涌动



安全可视

Visi-safe触头指示清晰明确，有效预防由于内部触头粘连引起的电气事故及人身伤害



美观 更时尚的守护

设计感十足的出色外观
手柄别致，触感舒适
为您装点更具品味的生活空间

品质 更放心的守护

基于“施耐德电气”革新
第五代技术平台，
更安全，更美观，更灵活，更高效



R9 1-4 极断路器物料号

极数	额定电流	分断能力 6kA		分断能力 10kA	
		脱扣曲线 C	脱扣曲线 D	脱扣曲线 C	脱扣曲线 D
1 极	6A	R9F44106	R9F45106	/	/
	10A	R9F44110	R9F45110	/	/
	16A	R9F44116	R9F45116	/	/
	20A	R9F44120	R9F45120	/	/
	25A	R9F44125	R9F45125	/	/
	32A	R9F44132	R9F45132	/	/
	40A	R9F44140	R9F45140	/	/
	50A	R9F44150	R9F45150	/	/
	63A	R9F44163	R9F45163	R9F46163	R9F47163
	80A	/	/	R9F46180	R9F47180
	100A	/	/	R9F46191	R9F47191
	125A	/	/	R9F46192	R9F47192
2 极	6A	R9F44206	R9F45206	/	/
	10A	R9F44210	R9F45210	/	/
	16A	R9F44216	R9F45216	/	/
	20A	R9F44220	R9F45220	/	/
	25A	R9F44225	R9F45225	/	/
	32A	R9F44232	R9F45232	/	/
	40A	R9F44240	R9F45240	/	/
	50A	R9F44250	R9F45250	/	/
	63A	R9F44263	R9F45263	R9F46263	R9F47263
	80A	/	/	R9F46280	R9F47280
	100A	/	/	R9F46291	R9F47291
	125A	/	/	R9F46292	R9F47292
3 极	6A	R9F44306	R9F45306	/	/
	10A	R9F44310	R9F45310	/	/
	16A	R9F44316	R9F45316	/	/
	20A	R9F44320	R9F45320	/	/
	25A	R9F44325	R9F45325	/	/
	32A	R9F44332	R9F45332	/	/
	40A	R9F44340	R9F45340	/	/
	50A	R9F44350	R9F45350	/	/
	63A	R9F44363	R9F45363	R9F46363	R9F47363
	80A	/	/	R9F46380	R9F47380
	100A	/	/	R9F46391	R9F47391
	125A	/	/	R9F46392	R9F47392
4 极	6A	R9F44406	R9F45406	/	/
	10A	R9F44410	R9F45410	/	/
	16A	R9F44416	R9F45416	/	/
	20A	R9F44420	R9F45420	/	/
	25A	R9F44425	R9F45425	/	/
	32A	R9F44432	R9F45432	/	/
	40A	R9F44440	R9F45440	/	/
	50A	R9F44450	R9F45450	/	/
	63A	R9F44463	R9F45463	R9F46463	R9F47463
	80A	/	/	R9F46480	R9F47480
	100A	/	/	R9F46491	R9F47491
	125A	/	/	R9F46492	R9F47492

DPN 断路器		
极数 1P+N	分断能力 6kA	脱扣曲线 C
	6A	R9P44606
	10A	R9P44610
	16A	R9P44616
	20A	R9P44620
	25A	R9P44625
	32A	R9P44632
	40A	R9P44640

自恢复式过欠压保护器			
极数	额定电流	R9 物料号	
1P+N	32A	R9C44232	
	40A	R9C44240	
	50A	R9C44250	
	63A	R9C44263	
3P+N	32A	R9C44432	
	40A	R9C44440	
	50A	R9C44450	
	63A	R9C44463	

预拼装漏电保护断路器 (电子式)			
极数	额定电流	R9 物料号	
1P+N	40A	R9D44640	
2 极	6A	R9D44206	
	10A	R9D44210	
	16A	R9D44216	
	20A	R9D44220	
	25A	R9D44225	
	32A	R9D44232	
	40A	R9D44240	
	50A	R9D44250	
	63A	R9D44263	
	6A	R9D44306	
	10A	R9D44310	
	16A	R9D44316	
3 极	20A	R9D44320	
	25A	R9D44325	
	32A	R9D44332	
	40A	R9D44340	
	50A	R9D44350	
	63A	R9D44363	
	6A	R9D44406	
	10A	R9D44410	
	16A	R9D44416	
	20A	R9D44420	
	25A	R9D44425	
	32A	R9D44432	
40A	R9D44440		
50A	R9D44450		
63A	R9D44463		

| 额定漏电流 30mA
 | 分断能力 6kA
 | 脱扣曲线 C
 | 漏电保护类型 AC

紧凑型 DPN 漏电保护断路器 (电子式)			
极数	额定电流	R9 物料号	
1P+N	6A	R9D44606	
	10A	R9D44610	
	16A	R9D44616	
	20A	R9D44620	
	25A	R9D44625	
	32A	R9D44632	


| 极数 1P+N
 | 额定漏电流 30mA
 | 分断能力 6kA | 脱扣曲线 C
 | 漏电保护类型 AC

1P+N 梳状母排及其附件			
中文描述	长度 / 个数	R9 物料号	
1P+N 12 位模数	12 位模数	21501	
1P+N 24 位模数	24 位模数	21503	
1P+N 端子盖附件 (40 个)	40 个	21094	



专业方案 周到呵护

施耐德电气 Schneider Electric Resi9 系列家用微型断路器，功能全面，多款专业配置轻松满足各类房型、人群用电需求，周到呵护您和家人安心生活每一天。



施耐德电气推荐防护方案

配置

2 极主进线断路器，与主开关适配的自复位过欠压模块，出线 DPN 加漏电 2PMCB+OUPA+DPN Vigi+

优势

进线开关带自复位过欠压功能，各出线回路保持独立，动作时不影响其他回路正常供电，且都具备预防由于电器漏电而造成的触电隐患的功能。

- 增加更细致的漏电保护，防触电伤亡
- 增加自动复位装置
- 拥有荣获多项国际设计奖项——包括红点奖、汉诺威iF设计奖

适用户型：三室一厅、三室两厅、四室两厅...

回路数：6 路

零排方案：双零排

配电功率：8-15kw



客户关爱中心热线
400-810-1315

www.se.com/cn/home

Life Is 

Schneider
 Electric™
施耐德电气

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

客户关爱中心热线：400 810 1315

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编：100102
电话：(010) 8434 6699
传真：(010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

www.se.com/cn

© 2023 Schneider Electric. 保留所有权利。Schneider Electric是施耐德电气有限公司、其子公司和联合公司的商标及财产。所有其他商标为各自所有者的财产。广告发布日期：2023年2月28日。有效截止日期为2024年2月27日，或以广告内容或其他公告为准。

本手册采用生态纸印刷 