

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107332339

发证日期: 2022年03月03日

有效期至: 2032年03月02日

委托人名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	Schneider Electric Industries S. A. ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France
产品名称和系列、 规格、型号	电容接触器 LC1DGK, LC1DLK, LC1DMK;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107332339

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1DGK,LC1DLK,LC1DMK

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

LC1DGK:le max=23.8A; LC1DLK:le max=28.9A; LC1DMK: le max=36.1A;

LC1DGK:

AC-6b: Ue/Qe: 230V/9.5kVar, 400-415V/16.7kVar, 440V/16.7kVar,
550V/22.5kVar, 690V/28.5kVar;

LC1DLK:

AC-6b: Ue/Qe: 230V/11kVar, 400-415V/20kVar, 440V/21kVar, 550V/27kVar,
690V/33kVar;

LC1DMK:

AC-6b: Ue/Qe: 230V/14kVar, 400-415V/25kVar, 440V/27kVar, 550V/33kVar,
690V/42kVar;

Us:AC24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V,
50/60Hz;

3P;

Auxiliary Contact:

In body: 1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:120V/6A,690V/1.04A;

DC-13:Ue/Ie: 125V/1.1A,600V/0.2A;

Modular: 1NC

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:120V/6A,600V/1.2A;

DC-13:Ue/Ie: 125V/0.55A,600V/0.1A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107332339

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

<u>LC1D</u>	<u>L</u>	<u>K</u>	<u>M7</u>
I	II	III	IV

I	LC1D 产品基本型号
II	规格： G L M
III	表示用于切换电容器
IV	线圈代码 见下表

线圈代码	Us(V)	频率
B7	24	50 / 60Hz
E7	48	
F7	110	
G7	120	
M7	220	
P7	230	
U7	240	
Q7	380	
V7	400	
N7	415	
R7	440	



中国质量认证中心