



# Universal enclosures Accessori comuni

Versatili ed ottimizzate  
per tutti i quadri elettrici



# La gamma più versatile di lampade LED per quadri elettrici

- Più opzioni di fissaggio: magnetico, clip, guida DIN, con viti
- Più risparmio di tempo: installazione semplice e veloce
- Più luminosità: confortevole spettro di colore, ampio angolo di illuminazione
- Più compatibilità: certificazioni, alimentazioni e prese incorporate

Note: caratteristiche differenti in funzione del modello

## Caratteristiche tecniche



Lampada LED multifissaggio (10W, 640lm)

Descrizione	Tensione	Presse	Codice	Certificazioni	Cavo di alimentazione	Cavo di interconnessione
Lampade LED con prese	120-230Vac		NSYLAMLDS	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
	120-230Vac		NSYLAMLDF	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
	120-230Vac		NSYLAMLDB	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
	120-230Vac		NSYLAMLDU	UL	NSYLAM3MUL	NSYLAM1MUL
Lampade LED senza prese	120-230Vac		NSYLAML	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
				UL	NSYLAM3MUL	NSYLAM1MUL
Lampade LED senza prese con sensore di presenza	230Vac		NSYLAMLDD	IEC	NSYLAM3M	NSYLAM1M
				UL	NSYLAM3MUL	NSYLAM1MUL
Lampade LED senza prese in Vdc	24-48Vdc		NSYLAMLDVDC	IEC	NSYLAM3MDC	NSYLAM1MDC
				UL	NSYLAM3MDCUL	NSYLAM1MDCUL



Lampade LED economiche

Descrizione	Tensione	Potenza	Codice	Lunghezza	Cavo di alimentazione	Cavo di interconnessione
Lampade LED + cavo di alimentazione e di interconnessione	24-48Vdc	5W	NSYLAMT5LD1VDC	310	Incluso	Incluso
	120-230Vac	5W	NSYLAMT5LD1	310	Incluso	Incluso
	120-230Vac	10W	NSYLAMT5LD2	560	Incluso	Incluso



Lampade LED portatili

Descrizione	Tensione	Potenza	Codice	Cavo di alimentazione
Lampade LED portatili con interruttore on/off + base fissaggio + cavo	120-230Vac	10W	NSYLAMPORLTD	Incluso

# Lampade LED multifissaggio

Ottimizzazione dello spazio, inserimento in tutti i tipi di armadi, installazione semplice e veloce.

## 3 tipologie di fissaggio (accessori inclusi)

- Fissaggio a clip alla struttura in meno di 3 secondi
- Fissaggio magnetico in meno di 5 secondi
- Fissaggio su guida DIN

## Connettività

- Collegamento fino a 5 lampade in serie in uno o più armadi
- Comando di più lampade con un solo contatto porta

## Minimo spazio richiesto

- Specificatamente studiate per le cornici degli armadi Spacial
- Illuminano l'interno del quadro senza togliere spazio alle apparecchiature installate

## Risparmio di tempo e costi

- Rilevatore di presenza opzionale, per evitare il contatto porta
- Angolo di illuminazione a 270° che consente di illuminare contemporaneamente due armadi affiancati con una sola lampada

## Prese incorporate

- Utilizzo della presa per l'alimentazione di utensili elettrici, laptop, etc.
- Diverse tipologie di prese internazionali

## Compatibilità globale

- Ampia gamma di Certificazioni Internazionali
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione, compreso 24/48 V dc per applicazioni elettroniche



# Lampade LED economiche

La scelta semplice, compatibile ed universale che offre il miglior rapporto qualità/prezzo.

## Due tipi di fissaggio (accessori inclusi)

- Supporto ottimizzato per il montaggio su contenitori in metallo o poliestere
- Fissaggio magnetico per contenitori in acciaio

## Connettività

- Collegamento fino a 10 lampade in serie attraverso uno o più armadi
- Comando di più lampade con un solo contatto porta

## Minimo spazio richiesto

- Due diverse dimensioni che ne consentono l'installazione in piccoli contenitori a parete o in armadi a pavimento
- Minimo ingombro nel telaio per non ostacolare l'accesso alle apparecchiature durante la manutenzione

## Risparmio di tempo e costi

- Angolo di illuminazione a 270° che consente di illuminare contemporaneamente due armadi affiancati con una sola lampada

## Compatibilità globale

- Ampia gamma di Certificazioni Internazionali
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione, compreso 24/48 V dc per applicazioni elettroniche



Collegamento fino a 10 lampade in serie!



# Lampade LED portatili

Una luminosa ed efficiente lampada a LED che facilita la manutenzione

## Progettata per la convenienza

- Utilizzabile per manutenzione temporanea o per installazione permanente
- Compatta e portatile, per essere spostata facilmente quando necessario
- Ampio angolo di illuminazione che consente di illuminare uno o più armadi affiancati

## Possibilità di montaggio permanente

- Fissaggio del supporto a viti o adesivo per tutti i tipi di contenitori



Compatta, portatile  
e luminosa!



# L'organizzazione commerciale Schneider Electric

## Aree

### **Nord Ovest**

- Piemonte (escluse Novara e Verbania)  
- Valle d'Aosta  
- Liguria (esclusa La Spezia)  
- Sardegna

### **Lombardia Ovest**

- Milano, Varese, Como  
- Lecco, Sondrio, Novara  
- Verbania, Pavia, Lodi

### **Lombardia Est**

- Bergamo, Brescia, Mantova  
- Cremona, Piacenza

### **Nord Est**

- Veneto  
- Friuli Venezia Giulia  
- Trentino Alto Adige

### **Emilia Romagna - Marche**

(esclusa Piacenza)

### **Toscana - Umbria**

(inclusa La Spezia)

### **Centro**

- Lazio  
- Abruzzo  
- Molise  
- Basilicata (solo Matera)  
- Puglia

### **Sud**

- Calabria  
- Campania  
- Sicilia  
- Basilicata (solo Potenza)

## Sedi

Via Orbetello, 140  
10148 TORINO  
Tel. 0112281211 - Fax 0112281311

Via Stephenson, 73  
20157 MILANO  
Tel. 0299260111 - Fax 0299260325

Via Circonvallazione Est, 1  
24040 STEZZANO (BG)  
Tel. 0354152494 - Fax 0354152932

Centro Direzionale Padova 1  
Via Savelli, 120  
35100 PADOVA  
Tel. 0498062811 - Fax 0498062850

Via G. di Vittorio, 21  
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  
Tel. 0517081111 - Fax 051708222

Via Pratese, 167  
50145 FIRENZE  
Tel. 0553026711 - Fax 0553026725

Via Vincenzo Lamaro, 13  
00173 ROMA  
Tel. 0672652711 - Fax 0672652777

SP Circumvallazione Esterna di Napoli  
80020 CASAVATORE (NA)  
Tel. 0817360611 - 0817360601 - Fax 0817360625

## Uffici

Centro Val Lerone  
Via Val Lerone, 21/68  
16011 ARENZANO (GE)  
Tel. 0109135469 - Fax 0109113288

Via Gagarin, 208  
61100 PESARO  
Tel. 0721425411 - Fax 0721425425

Via delle Industrie, 29  
06083 BASTIA UMBRA (PG)  
Tel. 0758002105 - Fax 0758001603

S.P. 231 Km 1+890  
70026 MODUGNO (BA)  
Tel. 0805360411 - Fax 0805360425

Via Trinacria, 7  
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)  
Tel. 0954037911 - Fax 0954037925

**Schneider Electric S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione Centrale  
Via Circonvallazione Est, 1  
24040 STEZZANO (BG)  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)



**Centro Supporto Cliente**  
Tel. 011 4073333

Life Is On

**Schneider**  
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.