

# Product Selector 选型软件使用指南

# 打开施耐德电气中国官网，使用Product Selector选型订购产品

打开施耐德官网，通过在搜索栏搜索相关产品型号，或在产品菜单中选择待选型产品系列进入选型产品介绍页面



@work > 低压配电产品设备 > 断路器及开关 > 空气断路器 > Masterpact MTZ空气断路器



## Masterpact MTZ空气断路器 首款数字化空气断路器 630~6300A

传承30年Masterpact传奇，全新Masterpact MTZ空气断路器重新定义面向未来的行业标准，更给您带来驾驭未来的全方位数字化体验



产品选型

销售支持

点击“产品选型”  
按钮

Life Is On







Schneider  
Electric

# 选择待选型的产品型号

此时进入了Product Selector 待选型产品的系列菜单，通过选择相关型号进入配置界面

## 配置Masterpack MTZ空气断路器

选择您的设备进行配置

<p>Circuit Breaker MTZ1 (630 A - 1600 A)</p> 	<p>Switch Disconnecter MTZ1 (630 A - 1600 A)</p> 	<p>Circuit Breaker MTZ2 (800 A - 4000 A)</p> 
<p>Switch Disconnecter MTZ2 (800 A - 4000 A)</p> 	<p>Circuit Breaker MTZ3 (4000 A - 6300 A)</p> 	<p>Switch Disconnecter MTZ3 (4000 A - 6300 A)</p> 
<p>MTZ CB MicB for china (ELS)</p>	<p>Chassis for Masterpack MTZ</p>	<p>MTZ services</p>

点击需要选型的产品型号

# 产品配置主界面

此时进入了Product Selector 的选型界面

待选型产品名称

< Masterpact MTZ2 空气断路器 (800A-4000A)

配置

重置

您的解决方案

质保时间和附加服务

1 / 1

本体

3 / 11

额定电流

800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A

互感器额定值

400 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A

分断能力

H1 H2 H3 L1 H10 H1b N2

Micrologic 控制单元

Micrologic 2.0 X Micrologic 5.0 X Micrologic 6.0 X Micrologic 7.0 X

VPS 模块

有 无

极数

3P 4P

中性极位置

左 右 -

剩余待选项状态

选择名称

Masterpact MTZ2空气断路器

零件

LV850002

数字模块-每相电能

数据表

× 1

您的选型尚不完整。请继续选型

单击以加载以前保存的配置

加入购物车 1

# 在产品配置主界面进行选型操作

根据配置要求，由上至下完成各模块的选型

< Masterpact MTZ2 空气断路器 (800A-4000A)

配置 重置

质保时间和附加服务	1 / 1
本体	3 / 11
数字模块包	2 / 2
数字模块	9 / 9
通信	3 / 3
简化设计和安装	3 / 3
运行效率 - 指示触点	5 / 5
运行效率 - 远程控制	5 / 5
保护人身和财产安全 - 锁和联锁	4 / 4
保护人身和财产安全 - 短路保护	3 / 3

点击小箭头打开该模块的选型界面

在选型界面内完成选型

本体 3 / 11

额定电流	800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A
互感器额定值 <span>i</span>	400 A 630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 4000 A
分断能力 <span>i</span>	H1 H2 H3 L1 H10 H1b N2
Micrologic 控制单元	Micrologic 2.0 X Micrologic 5.0 X Micrologic 6.0 X Micrologic 7.0 X
VPS 模块	有 无

Life Is On

Schneider  
Electric

# 选型配置保存

< Masterpact MTZ2 空气断路器 (800A-4000A)

配置

质保时间和附加服务

本体

额定电流

互感器额定值

分断能力

Micrologic 控制单元

VPS 模块

极数

中性极位置

重置

您的解决方案

选择名称

Masterpact MTZ2空气断路

零件

LV850002  
数字模块-每相电能

数据表

LV833095  
1600A互感器识别条用于MTZ1 MTZ2

数据表

LV847283

产品物料号

WEFJCAANN\*\*ANN

加入购物车 7

物料清单窗口

基本配置选型完成

1 点击菜单按钮

2 点击“在本地保存配置”按钮

3 下载并保存.conf 配置文件

在本地保存配置

单击以加载以前保存的配置

下订单

要下订单，请发送文件至客户服务中心

Life Is On

Schneider Electric

# 加载保存的配置文件

< Masterpact MT22 空气断路器 (800A-4000A)

配置	重置	您的解决方案
质保时间和附加服务	1 / 1	选择名称 Masterpact MT22空气断路器
延长保修	质保期 3 年 质保期 5 年 标准质保期	零件
本体	3 / 11	LV850002 数字模块-每相电能
数字模块包	2 / 2	数据表
数字模块	9 / 9	您的选型尚不完整。请继续
通信	3 / 3	单击以加载以前保存的配置
简化设计和安装	3 / 3	
运行效率 - 指示触点	5 / 5	
运行效率 - 远程控制	5 / 5	

加入购物车 1

1  
单击“单击以加载以前保存的配置”按钮

1a  
单击菜单按钮

1b  
单击加载

在本地保存配置

单击以加载以前保存的配置

单击以加载以前保存的配置


使用代码设置配置

设置配置

上传配置文件

浏览文件

2  
单击并上传.conf配置文件



# 保存下单文件

< Masterpact MTZ2 空气断路器 (800A-4000A)

配置

重置

质保时间和附加服务

1 / 1

本体

11 / 11

额定电流

1600 A

2000 A

2500 A

3200 A

互感器额定值

800 A

1000 A

1250 A

1600 A

分断能力

H1

H2

L1

H10

H1b

N2

Micrologic 控制单元

Micrologic 2.0 X

Micrologic 5.0 X

Micrologic 6.0 X

Micrologic 7.0 X

VPS 模块

有

无

极数

3P

4P

中性极位置

-

您的解决方案

选择名称

Masterpact MTZ2空气断路器

零件

LV850002

数字模块-每相电能

数据表

x 1

LV833095

1600A互感器识别条用于MTZ1 MTZ2

数据表

x 1

LV847283

产品物料号

WAFJCAANN\*\*ANN

加入购物车

7

File name: KB\_GCR\_MTZ2\_CB

Save as type: zip Archive

Hide Folders

Save

Cancel

3 保存.zip下单文件并发送至CCC下单采购

在本地保存配置

单击以加载以前保存的配置

下订单  
要下订单，请发送文件至客户服务中心

1 点击菜单按钮

2 点击“下订单”

Life Is On

Schneider  
Electric



# 加入购物车

查看详细配置,

查看我的产品

您的解决方案

选择名称

Masterpact MTZ空气断路器

零件

LV850002

数字模块-每相电能

数据表

× 1

LV833095

1600A互感器识别条用于MTZ1 MTZ2

数据表

× 1

LV847283

CONTROL UNIT 5.0X - WO AAF FOR FIXED MTZ

产品物料号

WAFJCAANN\*\*ANN

加入购物车

7

我的产品

所有项目

配置

单品系列

名称	数量	小计
#4 Masterpact MTZ空气断路器	1	要求定价
<div><input type="checkbox"/></div> <div><div>LV850002</div><div>数字模块-每相电能</div></div>	1	266.60 CNY
<div><input type="checkbox"/></div> <div><div>LV833095</div><div>MTZ-Sensor Plug</div></div>	1	要求定价
<div><input type="checkbox"/></div> <div><div>LV847283</div><div>CONTROL UNIT 5.0X - WO AAF FOR FIXED MTZ</div></div>	1	11,566.53 CNY

产品列表

下载Excel

下载PDF

产品数据表

下载PDF

配置文件

下载为XML (5)

对比 (0/4)

全部移除

总项目: 36

销售支持

1

点击“加入购物车”按钮

2

点击浏览器界面上方跳出的“查看我的产品”按钮

3

此时会跳转到购物车界面




Life Is On

Schneider  
Electric

# 购物车功能介绍

## 我的产品

所有项目 配置 单品系列

名称		数量	小计
#4 Masterpact MTZ空气断路器			
		编辑配置	
		- 1 +	要求定价
<input type="checkbox"/>	 LV850002 数字模块-每相电能	1	266.60 CNY
<input type="checkbox"/>	 LV833095 MTZ-Sensor Plug	1	要求定价
<input type="checkbox"/>	 LV847283 CONTROL UNIT 5.0X - WO AAF FOR FIXED MTZ	1	11,566.53 CNY

清除此配置

下载Excel或PDF  
格式的物料清单

下载PDF格式的  
产品技术数据表

下载Zip格式的订  
单文件

清空购物车内的  
所有配置

菜单界面

物料面价信息

物料清单主界面

### 产品列表

下载Excel

下载PDF

### 产品数据表

下载PDF

### 配置文件

下载为XML (5)

对比 (0/4)

全部移除

总项目: 7

销售支持

Life Is On

Schneider  
Electric

# Product Selector 实操录屏视频

# 选型下单流程总结

