

Life Is On

Schneider
Electric

Elbilsladdare EVlink väggbox Plus

– håller din elbil rullande



Ladda snabbt, enkelt och tryggt hemma



Med en laddstation i hemmet kan du ladda elbilen snabbt, enkelt och tryggt. Hemmaladdaren är designad och utvecklad för att tåla tuffa miljöer och går att installera i garaget eller utomhus.

EVlink väggbox Plus laddar en elbil snabbt och säkert

- Robust och användarvänlig
- Laddningen startar direkt
- En knapp för stopp/start
- Väder- och stöttålig konstruktion
- Designad för att passa i hemmiljö
- Inbyggt skydd mot DC-felströmmar (RDC-DD)
- Laddeffekt 3,7 kW-11 kW med uttag typ T2, alternativt fast ansluten kabel

se.com/se/evlink

Teknisk specifikation

- Maximal laddström per fas 16A
- Kapslingsklass IP54 och slagåtlighet IK10
- Vikt 5.7 kg (uttag), 7.6 kg (fast kabel)
 - Mått 480 x 331.5 x 170 mm
- Drifttemperatur -30 till +50 °C

Funktion

- Laddningen startar automatiskt när bilens laddkabel ansluts.
- Tryckknapp för att stoppa och återstarta laddningen finns på laddarens framsida
- Lysdioder i olika färger på tryckknappen indikerar laddstatus.
- Laststyrning kan ske genom att ansluta en energimätare eller ett kopplingsur via en slutande reläkontakt till en ingång på laddaren. Vald funktion aktiveras via tryckknappen.
- Nyckellås för att begränsa tillträde samt för att låsa fast kabeln vid laddning.

Säkerhet

- Laddaren kopplas ifrån om fel uppstår under laddning.
- Strömmen anpassas efter laddkabelns prestanda.
- Det inbyggda RDC-DD skyddet mäter felströmmar som kan komma från bilens batteri. Om ett fel uppstår stoppas laddningen för att förhindra personskada. Utöver detta skydd krävs även en jordfelsbrytare typ A i centralen för skydd mot växelström. Det inbyggda DC-skyddet återställs automatiskt när man kopplar ifrån bilen.

Standarder och miljö

- IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2
- EV Ready 1.4 och ZE Ready 1.4
- Green Premium (RoHS, REACh, PEP, EoLI)

Väggbox med fast kabel

E 24 522 78 EVH3S3P0CK EVlink väggbox Plus 3,7 kW 1-f 16 A kabel T2

E 24 522 79 EVH3S11P0CK EVlink väggbox Plus 11 kW 3-f 16 A kabel T2

Väggbox med uttag

E 24 522 75 EVH3S3P02K EVlink väggbox Plus 3,7 kW 1-f 16 A uttag T2

E 24 522 76 EVH3S11P02K EVlink väggbox Plus 11 kW 3-f 16 A uttag T2

Installation och tillbehör

En elbilsladdare ska installeras av en behörig elektriker. Varje ladduttag måste ha en egen avsäkring samt jordfelsbrytare. Som tillbehör kan man installera energimätare och kopplingsur för att styra laddningen i förhållande till tillgänglig effekt under dygnet.



Kundanpassade tjänster dygnet runt
– mySchneider App
Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa
– få vårt nyhetsbrev

Maila order.se@se.com Eller ring 0771 - 360 370

se.com/se/evlink

Life Is On

Schneider
Electric