

Harmony, een gamma dat constant evolueert

Dit gamma van bediening en signalisatie werd op de markt geïntroduceerd in de jaren '90. Sindsdien groeide het aanbod door uitbreidingen met producten waarin de meest innoverende technologieën geïntegreerd zijn. Met een verkoop van 10 miljoen bedieningsknoppen in minder dan 4 jaar, wat er feitelijk op neerkomt dat één op drie installateurs over de ganse wereld voor deze componenten kiest, dwingen de juweeltjes van Telemecanique respect af!

HARMONY : PRODUCTEN VAN FORMAAT

Het aanbod bestaat uit een grote keuze drukschakelaars, noodstoppen, draaischakelaars en verlichte signaallampen, die afzonderlijk of in samenbouw kunnen gebruikt worden. De producten van de XB4-serie, met een diameter van 22 mm en metalen kraag, zijn met hun eenvoudige montage en robuustheid voor de industrie ontworpen. Hun ingenieus monteersysteem van "inklikken en vastzetten" met een gepunte schroef zorgen voor een niet te verwaarlozen tijdswinst bij het monteren. Iedere voetplaat kan tot 9 elektrische contacten uitgebreid worden. In het geheel van knoppen, verklikkerlampen en draaiknoppen worden de laatste technologische ontwikkelingen geïntegreerd, zoals bijvoorbeeld het gebruik van led's met een grote helderheid. De XB5-serie, in hetzelfde 22 mm formaat, is in kunststof uitgevoerd en biedt een goedkopere oplossing. Ze zijn bestemd voor corrosieve omgevingen en door hun uitvoering hebben ze ook een dubbele elektrische isolatie.

EEN STRAATLENGTE VOOR MET DE IP66 BESCHERMING

De huidige industriële tendens bestaat erin de intelligentie en controle zo dicht mogelijk bij de productie onder te brengen.

Het is dus nodig de bedienings- en de signalisatie-elementen te beschermen tegen uitwendige agressie. Telemecanique lanceert vanaf nu de elementen van de XB4- en XB5- serie standaard met een IP66 beschermingsgraad. Deze bescherming tegen stofophopingen en waterinslag, vergelijkbaar met de golfslag op zee, werd door een onafhankelijk laboratorium INERIS geattesteerd.


DE XB6-XVL SERIE, MET KLEINE AFMETINGEN

Deze elementen, met booropeningen van 8 tot 16 mm, zijn zeer compact en energiezuinig. Niettegenstaande hun compactheid, biedt het volledig XB6-gamma een moduleerbaarheid en een ongekeerde flexibiliteit in de keuze van de elementen waarmee men de sturing of controle samenstelt.

DE NOKKENSCHAKELAARS VAN DE SERIE K

Deze schakelaars verzorgen de controle van het proces en de rechtstreekse bediening van de machine. Drie uitvoeringen zijn beschikbaar afhankelijk van de toepassing en de complexiteit van de functie. In een uitgebreide keuzegids zijn alle logische functies van de schakelingen vermeld zodat men steeds de juiste schakelaar kan samenstellen.

SIGNALISATIEKOLOMMEN EN BAKENS: VEILIGHEID EN CONTROLE IN EEN OOGOPSLAG

Beschikbaar in een "direct bruikbare uitvoering" of samenstelbaar volgens wens, laten ze - zelfs van op grotere afstand - door optische of geluidssignalen, de optimale controle van de verschillende productiefasen toe. 

IN HET KORT

Harmony, een volledig gamma van bedienings- en signalisatiecomponenten.

De XB4- en XB5-series hebben standaard een IP66 beschermingsgraad.

Producten in constante evolutie.

Eenvoudige installatie.