

Serie APC Easy UPS Monofásica BV

Para nuestros clientes de pequeñas oficinas y hogar, APC by Schneider Electric ofrece una nueva categoría de UPS diseñados para las necesidades de protección de energía esenciales incluso en las condiciones de energía más inestables.

La serie APC Easy UPS Monofásica BV es una UPS versátil desarrollada para manejar condiciones de energía incoherentes y, al mismo tiempo, brinda la calidad en la que millones de profesionales de TI confían en todo el mundo.



apc.com

Life Is On

APC[®]
by Schneider Electric



Características Estándar de la Serie APC Easy UPS Monofásica BV

Diseño flexible para dispositivos de alta y baja potencia

Capaz de alimentar dispositivos de baja potencia como su módem, enrutador o VOIP, así como dispositivos de alta potencia como PC y consolas de juegos.

Mantente conectado durante horas, no minutos

Encienda el enrutador y/o módem de su hogar, lo que le permite mantener su conexión a Internet luego de apagar su PC u otros dispositivos de alta potencia.

Regulación automática de voltaje (AVR)

Corrige las caídas de tensión y las sobretensiones a niveles seguros, lo que es especialmente importante para regiones con poca potencia. Esto también ahorra vida útil de la batería corrigiendo fluctuaciones sostenidas de voltaje sin perder energía de la batería.

Protección contra sobretensiones confiable

Protege sus dispositivos electrónicos valiosos contra los rayos dañinos, oleadas y picos.

Tomas de montaje en pared

Tomas para montar el UPS en armarios de cableado estructurado, detrás de escritorios, en sótanos y garajes.

Amplio espacio de salida

Le permite conectar transformadores voluminosos sin bloquear otras salidas.

Tamaño compacto

Se adapta a la instalación en una variedad de entornos

Carga modo apagado inteligente

Continúa cargando la batería incluso cuando el UPS está apagado.

Función de arranque en frío

Le permite reiniciar el UPS incluso cuando no hay energía disponible.

Fácil de usar

Conector de batería de un paso

Autodiagnóstico de batería

Alerta a los usuarios con la alarma adecuada para las condiciones de la batería

Garantía de 2 años y siempre en servicio al cliente

El servicio al cliente siempre está disponible cuando lo necesite a través de asistencia telefónica, foros en línea y chats en vivo con los agentes de asistencia de APC

Life Is On

APC[®]
by Schneider Electric

Modelo de UPS	BV500I-MS	BV650I-MS	BV800I-MS	BV1000I-MS
Salida				
Capacidad de potencia	300 W / 500 VA	375 W / 650 VA	450 W / 800 VA	600 W / 1000 VA
Voltaje de salida en la batería	230VAC +/- 10%			
Rango de frecuencia de salida (modo de sincronización)	50 Hz or 60 Hz +/- 1 Hz			
Topología y forma de onda de salida	Línea interactiva			
Conexiones de salida	(4) enchufes de respaldo de batería Shuko / Universal (6) tomas de respaldo de batería IEC			
Entrada				
Rango de voltaje de entrada	170-280 (V)			
Disyuntor de entrada de CA	5 A		7 A	
Fusible de entrada de CA	5 A		10 A	
Longitud del cable	1.5 (m)			
Conexión de entrada	Schuko/IEC/Universal			
Baterías				
Tipo de Batería	12 V / 4.5 AH X1	12 V / 7 AH x 1	12 V / 7 Ah x 1	12 V / 9Ah X 1
Tiempo de recarga típico	6-8 horas			
Estimaciones de tiempo de ejecución				
120 W Tiempo de ejecución (min)	5	10	15	17
180 W Tiempo de ejecución (min)	3	6	9	10
240 W Tiempo de ejecución (min)	0,5	2	2,5	2,5
Físico y garantía				
Dimensiones	9.25 cm x 16.05 cm x 30.5 cm			
Peso neto	3,9 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,7 kg
Garantía	2 Años			

Life Is On

