

Acti 9

Daha fazla verimlilik

444 30 30

www.schneider-electric.com.tr

Schneider
Electric

Acti 9. Tüm gereksinimlerinizi

Süper bağışık
«Si tip» RCD'ler

! Schneider Electric'e
! özel

Devre
kesiciler

1 kutup
2 kutup
3 kutup
4 kutup

VISI-SAFE


! Schneider Electric'e
! özel

Kaçak akım koruma
cihazları


2 kutup
4 kutup

Elektriksel yardımcı
donanımlar

Açma, uyarı,
gösterge ve uzak
durum göstergesi.



karşılacak tam bir seri.



Acti 9 serisi ayrıca hayatınızı kolaylaştıracak birçok montaj ve bağlantı aksesuarları da içerir.

Devre kesiciler

iC60 N, H, L

iK60 N

400 V'de ICU (A) - IEC/EN 60898-1	6000, 10000, 15000	6000
415 V'de ICU (kA) - IEC/EN 60947-2	10, 15, 20, 25, 50, 70, 100	
Tip	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 3P
Akım değeri (A)	0,5 - 63	6 - 40
Eğriler	B, C, D	B, C
Standartlar	IEC/EN 60947-2, 60898-1	IEC/EN 60898-1
Koruma sınıfı	IPXXB	IPXXB

**Kaçak akım koruma cihazları**

iID

iIDK

RCD Tipi	AC, Si	AC
Tip	2P, 4P	2P, 4P
Akım değeri (A)	16 - 100	25, 40
Standartlar	IEC/EN 61008-1	IEC/EN 61008-1
Hassasiyet (mA)	10, 30, 100, 300, 300 [S]	30, 300
Koruma sınıfı	IPXXB	IPXXB

**Kaçak akım koruma modülleri**

iC60 vigi

RCD Tipi	AC, Si
Tip	2P, 3P, 4P
Akım değeri (A)	63
Standartlar	IEC/EN 61009-1
Hassasiyet (mA)	10, 30, 100, 300, 300 [S]
Koruma sınıfı	IPXXB

**Montaj ve kablolama**

Multiclip dağıtım bloğu

Distribloc dağıtım bloğu

Akım değeri (A)	80	63
Koruma sınıfı	IPXXB	IPXXB



Parafudurlar Tip2 ve Tip3

iPRD


Tip	1P, 1P+N, 3P, 3P+N
Imax (kA)	8, 20, 40, 65
Standartlar	IEC 61643-1, IEC 61643-11
Koruma sınıfı	IPXXB



Kontrol	iCT	iTL	iPB	iSSW	iIL	iEN, iME
Fonksiyon	Sessiz kontaktörler	Darbe Akım Anahtarları	Butonlar	Anahtarlar	Sinyal Lambaları	Kilowatt saat ölçüm cihazları
Tip	1P, 2P, 3P, 4P	1P, 2P	tekli, ikili, tekli + gösterge ışıklı	1P, 2P, 3P, 4P	tekli, ikili, yanıp sönen ışık, gerilim varlığı	monofaze, trifaze, trifaze ve nötr
Akım değeri (A)	16, 25, 40	16 ve 32	20	20 - 125		40 - 6000
Standartlar	IEC/EN 61095	EN 60669-1, EN 60669-2-2	IEC 60669-1, IEC 60947-5-1	IEC 60669-1, IEC 60669-2-4, IEC 60947-3, IEC 60947-5-1	IEC 60947-5-1	IEC 62053-21, IEC 61557-12
Elektriksel dayanıklılık (A-K işlemleri)	günde 100	100.000 AC22(16A) 200.000 AC22(32A)	30.000 AC22	30.000 AC22		



Elektriksel yardımcı donanımlar ve montaj aksesuarları




iC60 devre kesiciler ve iLD kaçak akım koruma cihazları ile kullanılabilen iOF, iSD, iMN, iMX, iMSU elektriksel yardımcı donanımlar.

Terminal koruyucuları, kutuplar arası bariyer, vida koruyucuları, soket kaidesi, kilit aksesuarı, Klipsli terminal işaretleri, döner kol.

> Acti 9 ayrıcalıkları

Mutlak güvenlik ve geliştirilmiş servis sürekliliği





%100
ayrıcalklı

%100 verimli

> Güvenliğiniz için



> İşiniz için



> Enerjiniz için



> Gezegenimiz için



Acti 9

5. nesil modüler sistemler.



F70



F32



Multi 9 - C32



Multi 9 - C60



Acti 9 - iC60


Acti 9, alçak gerilim son dağıtımı alanında yeni referans noktası...

Acti 9, yeniliklerle doludur ve Schneider Electric'in 40 yılı aşkın deneyimiyle güçlendirilmiştir. Acti 9, mutlak güvenlik ve gelişmiş hizmet sürekliliğiyle özellikle kirli ortam ve şebekelerde tüm uygulamalarda kullanılabilir.

Acti 9, seçimi basit, kurulumu kolay ve çevreye saygılı bir seridir.



Sanayi



Ticari binalar

%100

geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir bileşenler.

“ Acti 9 ile her şey daha kolay. Her türlü uygulamada rahatlıkla ve güvenle kullanabilirim. Acti 9; güvenlik, zaman ve rekabet açısından avantaj sağlıyor... Kısacası, kendi enerjimi optimum bir şekilde kullanmama yardımcı oluyor. ”



Verimliliği güvenlikle birleřtirin!

Schneider Electric Acti 9 modüler sistemi siz, müşterileriniz ve müşterilerinizin tesisatları için en yüksek güvenlik düzeyini sağlar.

> Tesisatın ömrü boyunca her türlü ortamda sahada garantili **güvenli müdahaleyi** sağlayan VISI-SAFE konsepti:



! Schneider Electric'e
! Özel

VISI-SAFE

- Yeşil şerit ile **kontak konumu göstergesi**
- **Ayrıcalıklı güvenlik özellikleri:**
 - Darba gerilim dayanımı: $U_{imp} = 6 \text{ kV}$
 - Yalıtım gerilimi: 500 V
 - Kirlilik derecesi: seviye 3 (iletken kir, toz, vb)

> **Sınıf-2 ön yüzü** sayesinde operatörler ve yetkisiz personel için elektrik çarpmalarına karşı tam koruma

! Schneider Electric'e
! Özel



> Hızlı kapama mekanizması sayesinde garantili uzun ömür



> Üçüncü şahıs kuruluşlar tarafından tamamen sertifikalandırılmış



“ Bakım gerektirmeyecek “kapsamlı” bir ürün kullanıyorum.

Ağır şartlara dayanıklı ve uzun bir servis ömrü var.

Hepsinden önemlisi elektrik tesisatı, binalar ve içindeki kişilerin güvenliği hakkında hiç endişe etmiyorum. “







İşiniz için verimliliği seçin!

Schneider Electric Acti 9 modüler sisteminin seçilmesi, müşterilerinize katma değerli çözümler sağlamanız anlamına gelir.

> Arıza süresini minimuma indirmek için hatalı çıkışın hızlıca tespit edilebilmesi

! Schneider Electric'e özel

VISI-TRIP



> Optimum servis sürekliliği:

- RCD serisinde süper bağışıklık
 - Elektriksel bağışıklık
 - En ağır şartlarda dahi koruma (toz, kimyasal maddeler, nem, v.b.)
- Tesisatta en alt noktalarda dahi en iyi seçicilik
- Düşük akım değerli 100kA kesme kapasiteli MCB'ler sayesinde kontrol devreleri için kartuşlu sigortaya gerek kalmaz

! Schneider Electric'e özel



“ Her şey işim ve müşterilerimin ihtiyaçları için tasarlanmış. Acti 9, tüm günlük iş gereksinimlerimizi karşılar. Tesisatım harika ve mesleki imajım gelişti. %100 verimliyim! ”



Enerjinizde tasarruf edin.

Schneider Electric Acti 9 modüler sisteminin seçilmesi tesislerinizin işleyişinde değerli zamanınızdan tasarruf edeceğiniz anlamına gelir.

> Basit seçim:



• IEC/EN 60898 ve IEC/EN 60947-2 ile uyumlu

- Ticari ve sanayi uygulamalar için uygun



• RCD'ler MCB'lerin kesme kapasitelerini göre tam koordine edilmiş

- Rahatlık, seçim kolaylığı

A9XXX225
=
2P, 25A

• Anlamlı referans numaraları

- Şüpheli yok, hata yok



> Kolay montaj:



- Hızlı ve ergonomik kablolama, güvenli bağlantılar
 - IPxxB yalıtımlı kanat terminalleri
 - Distribloc sistemi

- Standart terminal sıkma torkunun iki katı

> Kolay kullanım:

- Rahat okunurluk
 - Geniş etiketleme alanı
 - Özel renk kodu sistemi

- Multiclip sistemi ile geliştirilebilir
 - Yük dengeleme ve yeni dağıtım sigortalarının eklenebilirliği

- Tarak barayı sökmeden cihaz çıkarılabilir
 - Çift klips



Mavi nötr



Etiket yazıcısı



Geniş etiketleme alanı



Lazer baskı



Çift klips



Özel renk kodu



Kilitleme



Multiclip



Tarak bara yerindeyken işlem yapabilmek



“ Her türlü uygulama için doğru çözüme, doğru fiyatla ve doğru teknik özelliklerle sahip oluyorum. Acti 9 sayesinde zaman ve enerjiden tasarruf ediyorum. ”



Tesisatlarınızın çevre dostu olmasını sağlayın.

Schneider Electric Acti 9 modüler sisteminin tavsiye edilmesi, global çevreyi koruma çalışmasına katkı sağlamak anlamına gelir.

%100

geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir bileşenler,
termoplastik muhafazası ile.

-%20

ısı kayıpları,
tasarım ve teknoloji gelişimleri sayesinde.



%100

işlevsel,
tesisatınızın tüm ömrü boyunca performans.

“Acti 9 ürünlerini kullanarak profesyonel verimlilik ve doğayı korumaya katkı sağlayabildiğim için mutluyum. Günlük işlemlerim geleceği korumaya yardımcı oluyor.”





Üstün estetik ve çekici tasarım

Dokunduğunuz andan itibaren kaliteli bir ürün olduğunu görebilirsiniz.





Hoş bir dokunma hissi veren malzemeden yapılmış pürüzsüz yüzeyli cihazlar.



Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A. Ő.

1. Bayraktar Sokak, Ayyıldız Plaza, No:16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataşehir - İstanbul
Tel: 0216 655 88 88
Faks: 0216 655 87 87

www.schneider-electric.com.tr

Schneider Elektrik Müşteri Destek Merkezi

Tel: 444 30 30
Faks: 0216 655 88 29

e-posta: TR-Hotline@schneider-electric.com