


Installation Guide

EcoStruxure Power Build Rapsody V2.4.1



Sommaire

1. Téléchargement	2
2. Configuration minimale requise	2
3. Préparation à l'installation.....	2
4. Installation & Première connexion	2
5. Inscription & Connexion	5
6. Commencer à utiliser EcoStruxure Power Build – RAPSODY	5

1) Téléchargement :

Télécharger la dernière version de ECOSTRUXURE POWER BUILD - RAPSODY sur votre ordinateur personnel. [Telecharger Rapsody](#)

2) Configuration minimale requise

ECOSTRUXURE POWER BUILD - RAPSODY nécessite la configuration minimale sur ordinateur suivante


- Windows 10
- Processor: Intel Core i3 & above
- RAM: 4GB min
- Résolution d'écran : 1280 * 768
- Internet Explorer 11.0 ou version ultérieure (obligatoire pour l'étape de connexion)
- Logiciel Adobe Pdf ou Do Pdf (requis pour l'impression de schémas une ligne, problème potentiel avec Microsoft Print to PDF)
- Accès Internet au moment de l'installation et de l'enregistrement

3) Préparation à l'installation :


- Vos droits d'administrateur ne sont plus requis sur l'ordinateur pour installer ECOSTRUXURE POWER BUILD - RAPSODY
- Accès à internet

4) Installation & Première connexion :

- Installer ECOSTRUXURE POWER BUILD - RAPSODY à l'aide de l'installateur téléchargé dans la première étape
- Si toutes les conditions préalables de configuration minimale ci-dessus et de préparation sont remplies, l'installation sera réussie et vous aurez l'icône ECOSTRUXURE POWER BUILD – RAPSODY sur votre bureau.



- Une fois l'étape précédente terminée double cliquez sur l'icône



- Une page de connexion vous sera présentée si toutes les étapes ont été correctement suivies

Note :

- Ecostruxure Power Build - Rapsody doit se connecter aux serveurs Schneider dans les centres de données Schneider pour effectuer une authentification sécurisée
- Si un Antivirus (Symantec, Avast, BitDefender, McAfee, Eset, Webroot) a des paramètres très restrictifs, il empêchera ECOSTRUXURE POWER BUILD –

Rapsody de se connecter aux serveurs d'authentification Schneider et parfois mettre des fichiers en quarantaine comme « logintNG.dll »

- **Conseils :**

Préparez votre logiciel Antivirus Software / Firewall / Intrusion Prevention à autoriser l'installation d'ECOSTRUXURE POWER BUILD – RAPSODY. Veuillez demander à l'administrateur informatique de faire ce qui suit :

- Autoriser l'ouverture des ports 80 et 443 de EcoStruxure Power Build - RAPSODY
- Mettre en liste d'exclusion EcoStruxure Power Build - RAPSODY dans l' Antivirus /Firewall/ Intrusion Prevention application
- Mettre en liste d'exclusion les dossiers suivants:
 - C:\Schneider Electric\EcoStruxure Power Build - Rapsody Common
 - C:\Schneider Electric\EcoStruxure Power Build - RAPSODY xx\
 - C:\Users\XXXX\Documents\EcoStruxure Power Build – RAPSODY xx

5) Inscription & Connexion

- Si vous êtes un nouvel utilisateur d'ECOSTRUXURE POWER BUILD-Rapsody, veuillez-vous inscrire en utilisant le lien d'inscription sur la page « Inscription et connexion »
- Si vous êtes un utilisateur existant, vous devez avoir des informations vos identifiants pour accéder à ECOSTRUXURE POWER BUILD – Rapsody, veuillez utiliser les mêmes pour terminer le processus de connexion.
- Si vous rencontrez des problèmes pour vous inscrire ou de connexion, veuillez contacter notre service client : contacter le Service Client au 0825 012 999 ou par chat via « MySchneider » [en savoir plus](#)

6) Formation

Découvrez les fonctionnalités de Rapsody et les tutoriels associés en cliquant sur le lien suivant :

- [Rapsody Website](#) .
- [Rapsody Tutoriels](#)