



Estado comercial

Aviso de fim de venda : AGO 23, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação	O medidor de corrente em linha APC monitoriza a corrente fornecida aos dispositivos no centro de dados, incluindo as PDU básicas em bastidor existente e o equipamento isolado.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	CD de Documentação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232
-----------------------	---

Físico

Comprimento do cabo	0,91 M
Cor	Preto
Profundidade	14 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	1,84 Kg
Largura	17,8 Cm

Entrada

Tensão admissível	220...250 V
Max line current	16 A
Limites da corrente de entrada	16 A
Load Capacity	3680 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A 2P + E
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
Number of power socket outlets	1 IEC 60309 16 A 2P + E

Conformidades

Certificações do produto	AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,48 Kg
Pacote 1 Altura	24,6 Cm
Pacote 1 largura	33 Cm
Pacote 1 Comprimento	18,5 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**

AP7152 pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



AP7152B

Medidor de Corrente Em Linha, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G

Qtd 1

Data de substituição: | Migration SPD