



## Estado comercial

Aviso de fim de venda : AGO 23, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

## Visão geral

Apresentação	O medidor de corrente em linha APC monitoriza a corrente fornecida aos dispositivos no centro de dados, incluindo as PDU básicas em bastidor existente e o equipamento isolado.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Geral

Equipamento fornecido	CD de Documentação Dispositivos de disjunção de montagem rack Cabo de configuração RS-232
-----------------------	---

## Físico

Comprimento do cabo	0,91 M
Cor	Preto
Profundidade	14 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	2,89 Kg
Largura	17,8 Cm

## Entrada

Tensão admissível	220...250 V
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	22080 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + E
Tensão de entrada	Trifásico

## Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
Number of power socket outlets	1 IEC 60309 32 A 3P + N + PE

## Conformidades

Certificações do produto	AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3



## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	3,52 Kg
Pacote 1 Altura	24,6 Cm
Pacote 1 largura	33 Cm
Pacote 1 Comprimento	18,5 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 <a href="#">Sim</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fim da comercialização**

## AP7175 pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



### AP7175B

Medidor de Corrente Em Linha, 32A, 230V, IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G

Qtd 1

Data de substituição: | Migration SPD