



Visão geral

| | |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

Geral

| | |
|-----------------------|---|
| Equipamento fornecido | Suporte(S) de Retenção de Cabos Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador |
|-----------------------|---|

Físico

| | |
|---------------------|---------|
| Comprimento do cabo | 3,66 M |
| Profundidade | 11,2 Cm |
| Altura | 8,8 Cm |
| Peso net | 3,36 Kg |
| Largura | 44,4 Cm |

Entrada

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Limites da corrente de entrada | 32 A |
| Load Capacity | 7400 VA |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| Plug standard | IEC 60309 32 A 2P + E |
| Tensão de entrada | 200 V 208 V 230 V |

Saída

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Number of power socket outlets | 12 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19 |
|--------------------------------|-------------------------------------|

Conformidades

| | |
|--------------------------|--|
| Certificações do produto | C-Tick CE GOST IRAM MIC VDE VCCI |
| Normas | FCC Parte 15 classe A ICES-003 |

Ambiental

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | -5...45 °C |
| Humidade relativa | 5...95 % |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -25...65 °C |
| Humidade relativa de armazenamento | 5...95 % |
| Altitude de armazenamento | 0,00...15240,00 M |

Unidades de embalagem

| | |
|-------------------------|---------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 5,42 Kg |
| Pacote 1 Altura | 14 Cm |
| Pacote 1 largura | 50,8 Cm |
| Pacote 1 Comprimento | 36,8 Cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|---------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Informação Sobre O Fim Da Vida Útil |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Eficiência energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos |
| Take-back | Take-back program available |

Garantia contractual

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Garantia | 2 anos para reparação ou substituição |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**