



by Schneider Electric

Price*: 1295.68 EUR



Visão geral

Apresentação	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Switched
Comprimento do cabo	2,5 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador

Complementar

Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V
Altura	4,4 Cm
Largura	44,5 Cm
Output voltage	208 V 230 V
Profundidade	10,8 Cm
Peso líquido	2,27 Kg
Local de montagem	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Modo de montagem	Montado em bastidor
Número de unidade de bastidor	1U

Posição de montagem	Horizontal
[In] corrente nominal	16 A
Acceptable Input Voltage	200...240 V
Input current limits	20 A
Load Capacity	3680 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13

Ambiente

Certificações de produtos	Listado em cUL[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]I-RAM[RETURN]MIC[RETURN]JUL na lista[RETURN]VDE[RETURN]VCCI
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950
Temperatura do ar ambiente para operação	0...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 Cm
Package 1 Width	34,3 Cm
Package 1 Length	47 Cm
Package 1 Weight	3,45 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**