



## Visão geral

Apresentação	Liberte espaço, fixe os cabos de alimentação entre as PDU montadas em bastidor e o equipamento TI com este método exclusivo de retenção de cabo. estes cabos se adequar-se-ão a qualquer tomada IEC padrão ou entrada de energia; a funcionalidade "bloqueio" está disponível apenas quando utilizada com as PDU com medição em bastidor série AP8000 da APC ou equipamento TI com tomadas de bloqueio integradas. Estes conectores de bloqueio reduzem a probabilidade de se desligarem acidentalmente cabos e se deixar cair equipamentos.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

## Principal

Output voltage	240 V
Comprimento do cabo	3,05 M
Número de cabos	1

## Físico

Cor	Preto
Altura	23 Cm
Largura	23 Cm
Profundidade	4,5 Cm
Peso líquido	0,37 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

## Entrada

Number of input connectors	1 Cabos 3-fios
Max line current	16 A
Input current limits	16 A

## Saída

Corrente máxima total de saída por fase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Comprimento do fio	3,05 M

## Conformidade

Certificações de produtos	VDE
---------------------------	-----

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...70 °C
Humidade relativa	20...80 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...70 °C
Armazenamento Humidade relativa	20...80 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23 Cm
Package 1 Width	23 Cm
Package 1 Length	4,5 Cm
Package 1 Weight	0,37 Kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	26 Cm
Package 2 Width	34 Cm
Package 2 Length	57 Cm
Package 2 Weight	10 Kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	25
Package 3 Height	143,99 Cm
Package 3 Width	100 Cm
Package 3 Length	120 Cm
Package 3 Weight	10 Kg
SCC14	10731304279829

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**