



Visão geral

Apresentação	The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	208 V 230 V 240 V
Output voltage	120 V 208 V 230 V 240 V
Output connector type	Cabos 3-wire (H N + E) 1 Cabos 3-fios (2F + G) 1
Número de unidade de bastidor	4U
Equipamento fornecido	CD de Documentação Painel de ligação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Manual do utilizador Hardware de montagem

Físico

Cor	Preto
Altura	17,5 Cm
Largura	43,2 Cm
Profundidade	74,9 Cm
Peso líquido	100 Kg
Local de montagem	Frontal Lado
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Montado em bastidor

Entrada

Max line current	60 A
Input current limits	60 A
Load Capacity	10000 VA
Frequência da rede	45...65 Hz
Number of input connectors	1 Cabos 3-fios (2F + G) 1 Cabos 3-fios (1F+N+T)

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	60 A
Número de tomadas de corrente de energia	0
Eficiência	95 %

Conformidade

Certificações de produtos	CSA[RETURN]UL na lista
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,6 Cm
Package 1 Width	60 Cm
Package 1 Length	100 Cm
Package 1 Weight	124,738 Kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	133,5 Cm
Package 2 Width	100 Cm
Package 2 Length	120 Cm
Package 2 Weight	748,428 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**