

AR2587

Armário NetShelter SV 48U 800mm de Largura x 1200mm de Profundidade, com Laterais, em Preto



Price*: 2725.00 EUR



Visão geral

Apresentação	Armário TI universal largo, fundo e alto com maior largura do armário para mais opções de gestão de cabos em servidores mais densos e aplicações de rede. Inclui espaços de montagem 1U verticais integrados, adjacentes a espaços U de montagem de equipamento EIA-310 padrão de armários, que podem ser removidos e substituídos por acessórios 1U. Os armários são fundos para assegurar espaço livre adicional ao equipamento ou mais espaço desimpedido para facilitar o acesso na parte traseira do armário. Altura de 48U para ambientes que podem tirar proveito de espaços mais altos, fornecendo mais espaços u de montagem em cada área de cobertura do armário.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação Portas Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas 4 x Suportes Aparafusáveis Tecto Painéis laterais Desembalar folha
-----------------------	---

Físico

Profundidade de montagem máxima	91,69 Cm
Número de unidade de bastidor	48U
Minimum mounting depth	16,76 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 18 gauge post 16 gauge rear door 19 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	120 Cm
Rack width	19"
Altura	232,4 Cm
Peso net	152,8 Kg

Carga admissível permanente	459,94 Kg dinâmico 1000,17 Kg estático
Largura	80 Cm

Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	175,3 Kg
Pacote 1 Altura	244,8 Cm
Pacote 1 largura	90 Cm
Pacote 1 Comprimento	130 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**