

AR3100SP

Armário NetShelter SX 42U com 600mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques



Visão geral

| | |
|------------------|---|
| Apresentação | Armário NetShelter SX e sistema de embalagem desenvolvido para integrar, transportar, descarregar e implementar até 2000 lbs (907 kg) de equipamento de TI. O armário está associado a uma paleta amortecedora de impactos, rampa de descarga e caixa resistente a impactos. O sistema foi concebido, testado e aprovado para o transporte seguro de sistemas totalmente convergidos, possuindo certificação equivalente à de Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing System (UCS). |
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |

Geral

| | |
|-----------------------|--|
| Equipamento fornecido | Peças de ligação CD de Documentação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais |
|-----------------------|--|

Físico

| | |
|---------------------------------|--|
| Profundidade de montagem máxima | 91,49 Cm |
| Número de unidade de bastidor | 42U |
| Minimum mounting depth | 19,1 Cm |
| Marking | 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels |
| Cor | Preto |
| Profundidade | 107 Cm |
| Rack width | 19" |
| Altura | 199,1 Cm |
| Peso net | 125,09 Kg |
| Carga admissível permanente | 1020,58 Kg dinâmico 1700,97 Kg estático |
| Largura | 60 Cm |

Conformidades

| | |
|--------|-----------------------------------|
| Normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

Unidades de embalagem

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 242,22 Kg |
| Pacote 1 Altura | 217,9 Cm |
| Pacote 1 largura | 110,5 Cm |
| Pacote 1 Comprimento | 132,1 Cm |
| Número de unidades no pacote 3 | 1 |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACH | Declaração REACH |
| REACH sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Take-back | Take-back program available |

Garantia contractual

| | |
|----------|------------------------------|
| Garantia | Reparar ou substituir 5 anos |
|----------|------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**