

AR3107SP

Armário NetShelter SX 48U com 600mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Preto -2000 lbs (907 kg), Embalagem contra Choques



Visão geral

Apresentação	Armário NetShelter SX e sistema de embalagem desenvolvido para integrar, transportar, descarregar e implementar até 2000 lbs (907 kg) de equipamento de TI. O armário está associado a uma paleta amortecedora de impactos, rampa de descarga e caixa resistente a impactos. O sistema foi concebido, testado e aprovado para o transporte seguro de sistemas totalmente convergidos, possuindo certificação equivalente à de Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing System (UCS).
Prazo de entrega	Envio habitual em 6 semanas

Geral

Equipamento fornecido	Peças de ligação CD de Documentação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais
-----------------------	--

Físico

Profundidade de montagem máxima	91,49 Cm
Número de unidade de bastidor	48U
Minimum mounting depth	19,1 Cm
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Cor	Preto
Profundidade	107 Cm
Rack width	19"
Altura	225,8 Cm
Peso net	138,23 Kg
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1700,97 Kg estático
Largura	60 Cm




Conformidades

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	240,86 Kg
Pacote 1 Altura	245,1 Cm
Pacote 1 largura	110,5 Cm
Pacote 1 Comprimento	132,1 Cm
Número de unidades no pacote 3	1

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos
----------	------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**