



by Schneider Electric

Price\*: 2376.23 EUR



## Visão geral

|                  |                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apresentação     | Armário grande com espaços 48U para equipamento adicional. Largura compacta para otimizar o espaço no centro de dados. Para servidores e aplicações de rede de baixa e média densidade. |
| Prazo de entrega | Normalmente em stock                                                                                                                                                                    |

## Geral

|                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento fornecido | Peças de ligação<br>Tecla(S)<br>Portas e painéis laterais com chaves idênticas<br>Pés de nivelamento<br>Hardware de montagem<br>Rodas pré-instaladas<br>Painéis laterais |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Físico

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profundidade de montagem máxima | 91,49 Cm                                                                                                                               |
| Número de unidade de bastidor   | 48U                                                                                                                                    |
| Minimum mounting depth          | 19,1 Cm                                                                                                                                |
| Marking                         | 14 gauge EIA mounting rail<br>16 gauge porta da frente<br>16 gauge post<br>18 gauge rear door<br>18 gauge roof<br>18 gauge side panels |
| Cor                             | Preto                                                                                                                                  |
| Profundidade                    | 107 Cm                                                                                                                                 |
| Rack width                      | 19"                                                                                                                                    |
| Altura                          | 225,8 Cm                                                                                                                               |
| Peso net                        | 138,23 Kg                                                                                                                              |
| Carga admissível permanente     | 1020,58 Kg dinâmico<br>1700,97 Kg estático                                                                                             |
| Largura                         | 60 Cm                                                                                                                                  |

## Conformidades

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normas | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

### Unidades de embalagem

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Peso da embalagem (Lbs)        | 157,68 Kg |
| Pacote 1 Altura                | 238,5 Cm  |
| Pacote 1 largura               | 75,2 Cm   |
| Pacote 1 Comprimento           | 115,6 Cm  |
| Número de unidades no pacote 3 | 1         |

### Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                          |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declarção REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC                 | Sim                                                                                            |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                            |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                            |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                            |
| Take-back                      | Take-back program available                                                                    |

### Garantia contractual

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Garantia | Reparar ou substituir 5 anos |
|----------|------------------------------|

Product Life Status : **Comercializado**