Product data sheet
Characteristics

AR3180G
Armário NetShelter SX 42U com 800mm de largura x 1070mm de profundidade com lados, em cinzento RAL7035

⚠ Aviso de fim de venda

Estado comercial
Aviso de fim de venda : DEZ 27, 2023

Visão geral

Apresentação	Armário largo com opções de gestão de cabos acrescidas para servidores e aplicações de rede de alta densidade. Altura 42U para passar facilmente através das portas.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tipo de produto ou componente	Rack enclosure
Número de unidade de bastidor	42U
Equipamento fornecido	Peças de ligação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais

Físico

Altura	199,1 Cm
Largura	80 Cm
Profundidade	107 Cm
Peso líquido	165 Kg
Cor	Cinzento
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade de montagem máxima	91,49 Cm
Minimum mounting depth	26,19 Cm
Rack width	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge porta da frente 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Carga admissível permanente	1020,58 Kg dinâmico 1700,97 Kg estático

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Conformidade

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	212 Cm
Package 1 Width	95 Cm
Package 1 Length	115 Cm
Package 1 Weight	199,581 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	Reparar ou substituir 5 anos

Product Life Status : Fim da comercialização